

IE-FM6D2UE0005MSD0SD0X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Konfektionerade IE-ledningar, FO-breakoutkabel, multimode, SC-Duplex-SC-Duplex, svart, Kärndiameter 62,5 µm

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | Släpkedjekabel, SC duplex IP 20, SC duplex IP 20, 62.5 µm, PUR, 5 m |
| Art.nr. | 8876440050 |
| Typ | IE-FM6D2UE0005MSD0SD0X |
| GTIN (EAN) | 4032248609932 |
| Förp. | 1 Stück |

IE-FM6D2UE0005MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|-------|-----------------|-------------|
| Längd | 5 m | Bygglängd (tum) | 196,85 inch |
| Nettovikt | 170 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...80 °C | Drifttemperatur | -40 °C...80 |
| Installation temperature | -20 °C...60 °C | | |

Allmänna standarder

| | |
|-----------------|-------------|
| Kontaktdon Norm | IEC 61754-4 |
|-----------------|-------------|

Normer

| | |
|-----------------|-------------|
| Kontaktdon Norm | IEC 61754-4 |
|-----------------|-------------|

Anslutningsstickpropp

| | | | |
|--------------------|--|----------------------|--|
| Stickkontakt höger | SC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded | Stickkontakt vänster | SC-Duplex, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad |
|--------------------|--|----------------------|--|

Kabeluppbyggnad

| | | | |
|------------------|---------|---------------------|--------------------|
| Kärnans diameter | 62,5 µm | Kabeluppbyggnad | Breakout släpkedja |
| Manteldiameter | 6 mm | Mantelfärg | svart |
| Material mantel | PUR | Primär ytbehandling | 245 µm |

Kontakt höger

| | |
|--------------------|--|
| Stickkontakt höger | SC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded |
|--------------------|--|

Kontakt vänster

| | |
|----------------------|--|
| Stickkontakt vänster | SC-Duplex, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad |
|----------------------|--|

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

| | | | |
|------------------------|---------|--------------------|-------|
| Böjcykler | 100 000 | Böjradie min, unik | 25 mm |
| Böjradie min, upprepad | 77 mm | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002607 | ETIM 7.0 | EC002607 |
| ETIM 8.0 | EC002607 | ETIM 9.0 | EC002607 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 9.1 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 13.0 | 27-06-10-03 |

IE-FM6D2UE0005MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Nedladdningar

| | |
|-----------------------|---|
| Användardokumentation | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
| Broschyrer | FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN |

IE-FM6D2UE0005MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Detaljerad ritning

