

IE-XM-RJ45/RJ45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Розетка на монтажную рейку, исполнение: соединение
RJ45 согласно IEC 60603-7-5 1

Основные данные для заказа

Исполнение	Монтажная рейка - розетка, RJ45, Соединение RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа	8879050000
Тип	IE-XM-RJ45/RJ45
GTIN (EAN)	4032248614844
Кол.	1 Шт.

IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 49 g

Температуры

Рабочая температура -25 °C...70 °C

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	RJ45
Описание артикула		Компоновка	Смотровое окно для надписей величина шага 1 TE согласно DIN 43880, совместимость с insta
Монтаж	Соединение RJ45 - RJ45 Схема расположения выводов с цветовой кодировкой согласно EIA/TIA T568 A (медь)	Цветовой код	Светло-серый
Основной материал корпуса	PA 66, UL 94: V-0	Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Вид монтажа	TS 35	Экранирование	Контакт с экранированием 360°
Вид защиты	IP20	Циклы коммутации	750

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7-5	Сертификат № (DNV)	TAE00003EW
Сертификат № (cULus)	E316369		

Электрические свойства

PoE / PoE+	согласно IEEE 802.3at	Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	1 A
Прочность изоляции	500 MΩ	Сопротивление контакта	≤ 20 mΩ
Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E316369

IE-XM-RJ45/RJ45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	GOST Approval DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration
Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения


Габаритный чертеж



Изображение изделия



Изображение изделия



IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Маркировка розетки



Маркировка для маркировочного поля розеток на монтажную рейку компании Weidmüller.

Ваши преимущества:

- белый
- нейтральный
- в листах маркировок

Основные данные для заказа

Тип	IE-DM
Номер для заказа	6813500000
GTIN (EAN)	4032248513345
Кол.	50 Шт.