

## IE-M12-ADAP S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## Általános rendelési adatok

Verzió	Adapter, egyenes, RJ45, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
Rendelési szám	<a href="#">8901620000</a>
Típus	IE-M12-ADAP S
GTIN (EAN)	4032248653577
Qty.	1 Stück

## IE-M12-ADAP S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 32 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...80 °C Üzemi hőmérséklet -25 °C...80 °C

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Ház fő anyaga	PA 66	Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Kódolás	D kódolású	Pólusszám	4
Védelmi osztály	IP67	Érintkező felület	Aranyozott

## Általános információk

Pólusszám	4	1. csatlakozás	RJ45
2. csatlakozás	M12	Árucikk leírása	Adapter, egyenes
Konfiguráció	M12-hüvely RJ45-hüvelyre	Ház fő anyaga	PA 66
Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Csatlakozási menet	M12
Érintkező felület	Aranyozott	Árnyékolás	Igen
Védelmi osztály	IP67		

## Szabványok

Csatlakozó, standard IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101

## Villamos tulajdonságok

Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on 1 A Átmeneti ellenállás ≤ 10 mΩ

## Általános műszaki adatok

Csatlakozási menet	M12	Ház fő anyaga	PA 66
Kódolás	D kódolású	Pólusszám	4
Változat	egyenes	Védelmi osztály	IP67
Érintkező felület	Aranyozott		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9,1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

## IE-M12-ADAP S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E471884

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


## IE-M12-ADAP S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Méretrajz



### Méretrajz



### Szerelési kivágás

