

IE-M12-ADAP A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Adapter, vinklad, RJ45 90°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
Art.nr.	8901630000
Typ	IE-M12-ADAP A
GTIN (EAN)	4032248653584
Förp.	1 Stück

IE-M12-ADAP A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	36 g
-----------	------

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...80 °C	Drifttemperatur	-25 °C...80 °C
-----------------	----------------	-----------------	----------------

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	4	Kapslingsmaterial	PA 66
Kategori	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Kodering	D-kodad
Kontaktyta	förgylld	Skyddsklass	IP67

Allmänna data

Antal poler	4	Anslutning 1	RJ45 90°
Anslutning 2	M12	Artikelbeskrivning	Adapter, vinklad
Uppbyggnad	M12-hylsa till RJ45-hylsa	Kapslingsmaterial	PA 66
Kategori	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Anslutningsgंगा	M12
Kontaktyta	förgylld	Avskärmning	Ja
Skyddsklass	IP67		

Elektriska egenskaper

Kontaktmotstånd	≤ 10 mΩ	Ledningsförmåga vid 50 °C	1 A
-----------------	---------	---------------------------	-----

Normer

Kontaktdon Norm	IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101
-----------------	--------------------------------

Tekniska data allmänt

Anslutningsgंगा	M12	Antal poler	4
Kapslingsmaterial	PA 66	Kodering	D-kodad
Kontaktyta	förgylld	Skyddsklass	IP67
Utförande	vinklad		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

IE-M12-ADAP A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E471884

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	GOST Approval PROFINET Manufacturer's Declaration
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-M12-ADAP A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Profilritning



Montageurtag

