

IE-M12-COUP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Összekötő, M12, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
Rendelési szám	8901640000
Típus	IE-M12-COUP
GTIN (EAN)	4032248658206
Qty.	1 Stück

IE-M12-COUP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 36 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C... 105 °C

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Dugaszolási ciklusok		Ház fő anyaga	Fiberglass-reinforced polyamide, Sárgaréz, nikkelezett
	≥ 100		
Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Kódolás	D
Pólusszám	4	Védelmi osztály	IP67
Érintkező felület	100 MΩ		

Általános információk

Pólusszám	4	1. csatlakozás	M12
2. csatlakozás	M12	Árucikk leírása	Összekötő
Konfiguráció		Ház fő anyaga	Fiberglass-reinforced polyamide, Sárgaréz, nikkelezett
	M12-hüvely RJ45-hüvelyre		
Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Csatlakozási menet	M12
Érintkező felület		Árnyékolás	360° árnyékolás-érintkező
	100 MΩ		
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	≥ 100

Szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-2-101

Villamos tulajdonságok

Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás ≥ 1000 V AC/DC Átütési szilárdság, érintkező / érintkező ≥ 1000 V AC/DC

Általános műszaki adatok

Csatlakozási menet	M12	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Ház fő anyaga	Fiberglass-reinforced polyamide, Sárgaréz, nikkelezett	Kódolás	
			D
Pólusszám	4	Védelmi osztály	IP67
Érintkező felület	100 MΩ		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

IE-M12-COUP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Termékek környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------


Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	GOST Approval PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-M12-COUP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok**Méretrajz****Méretrajz**