

**IE-M12-COUP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Koppling, M12, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
Art.nr.	<a href="#">8901640000</a>
Typ	IE-M12-COUP
GTIN (EAN)	4032248658206
Förp.	1 Stück

## IE-M12-COUP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	36 g
-----------	------

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C... 105 °C
-----------------	------------------

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	4	Kapslingsmaterial	Glasfiberförstärkt polyamid, Mässing, förnicklad
Kategori	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Kodering	D
Kontaktyta	100 MΩ	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	≥ 100		

## Allmänna data

Antal poler	4	Anslutning 1	M12
Anslutning 2	M12	Artikelbeskrivning	Koppling
Uppbyggnad	M12-hylsa till RJ45-hylsa	Kapslingsmaterial	Glasfiberförstärkt polyamid, Mässing, förnicklad
Kategori	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Anslutningsgंगा	M12
Kontaktyta	100 MΩ	Avskärmning	360° skärmkontaktering
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	≥ 100

## Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1000 V AC/DC
-----------------------------------	----------------	---------------------------------	----------------

## Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61076-2-101
-----------------	-----------------

## Tekniska data allmänt

Anslutningsgंगा	M12	Antal poler	4
Kapslingsmaterial	Glasfiberförstärkt polyamid, Mässing, förnicklad	Kodering	D
Kontaktyta	100 MΩ	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	≥ 100		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

**IE-M12-COUP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Godkännanden**

ROHS

Uppfyllelse

**Nedladdningar**

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Användardokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


## IE-M12-COUP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Profilritning



### Profilritning

