

JPO 24VDC 2X0.2A M12S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Společnost Weidmüller je nyní předním světovým poskytovatelem konektorů. Stěžejním produktem v této řadě jsou konektory, které společnost Weidmüller označuje jménem SAI. Při vývoji SAI produktů se technici společnosti Weidmüller vždy soustředili na dosažení racionální, cenově efektivní koncepce instalace a – spolu s hlavními uživateli – na trh dodávají velmi dobře přijímané produkty, které nastavují světové standardy ve funkčnosti a kvalitě. Příkladem je řada výrobků Jackpac®. Tyto moduly jsou vodotěsné signálové převodníky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	JACKPAC, Převodník hladiny, Jmenovité řídicí napětí: 18...24...30 V DC , Rated switching voltage: 3-33 V DC
Objednací číslo	8929960000
Typ	JPO 24VDC 2X0.2A M12S
GTIN (EAN)	4032248706013
Množství	1 ks

JPO 24VDC 2X0.2A M12S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	14,4 mm	Výška (v palcích)	0,567 inch
Šířka	36 mm	Šířka (v palcích)	1,417 inch
Čistá hmotnost	50 g		

Teploty

Provozní teplota	-20 °C...60 °C
------------------	----------------

Vstup

Jmenovité řídicí napětí	18...24...30 V DC
-------------------------	-------------------

Řídící strana

Jmenovité řídicí napětí	18...24...30 V DC	Jmenovitý řídicí proud	7 mA DC
-------------------------	-------------------	------------------------	---------

Výstup

Rated switching voltage	3-33 V DC
-------------------------	-----------

Strana zátěže

Rated switching voltage	3-33 V DC	Rated switching current	200 mA
-------------------------	-----------	-------------------------	--------

Koordinace izolace

Jmenovité napětí	32 V	Závažnost znečištění	2
Kategorie rázového napětí	I	Stupeň krytí	IP67

výstup

Přepínací napětí, max.	3-33 V DC
------------------------	-----------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001134	ETIM 7.0	EC001134
ETIM 8.0	EC001134	ETIM 9.0	EC001134
ECLASS 9.0	19-17-92-90	ECLASS 9.1	27-21-91-90
ECLASS 10.0	19-17-92-90	ECLASS 11.0	19-17-90-90
ECLASS 12.0	19-17-90-90	ECLASS 13.0	19-17-90-90

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1b05ef5c-aeab-43a7-8ce0-9a79e97b9996

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Length of connected cable smaller than 30m
----------------------	--

JPO 24VDC 2X0.2A M12S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

JPO 24VDC 2X0.2A M12S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

