

## DIODENBOX 8 DI 3A 1600V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Rozhraní s diodami na ochranu proti přepětí, testování kontrolky nebo ochranu proti přepólování.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	
Objednací číslo	<a href="#">8943110000</a>
Typ	DIODENBOX 8 DI 3A 1600V
GTIN (EAN)	4032248752300
Množství	1 ks

## DIODENBOX 8 DI 3A 1600V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Výška	100 mm	Výška (v palcích)	3,937 inch
Šířka	55,5 mm	Šířka (v palcích)	2,185 inch
Délka	125 mm	Délka (v palcích)	4,921 inch
Čistá hmotnost	430 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-40...70 °C	Okolní teplota	+70°C
Provozní teplota	-25...70		

## Data připojení

Typ připojení	Připojení s kotevní svorkou	Typ součásti	Dioda
---------------	-----------------------------	--------------	-------

## Data hodnocení

Jmenovitý proud na připojení	3 A
------------------------------	-----

## Koordinace izolace

Závažnost úrovně znečištění	2
-----------------------------	---

## Připojovací pole

Délka odizolování	7 mm	Rozsah upnutí, max.	1 mm <sup>2</sup>
Rozsah upnutí, min.	0,08 mm <sup>2</sup>	Typ připojení	Připojení s kotevní svorkou

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000677	ETIM 7.0	EC000677
ETIM 8.0	EC000677	ETIM 9.0	EC000677
ECLASS 9.0	27-14-31-10	ECLASS 9.1	27-21-03-01
ECLASS 10.0	27-14-31-10	ECLASS 11.0	27-14-31-10
ECLASS 12.0	27-14-31-10	ECLASS 13.0	27-14-31-10

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--