

WIDERSTANDSBOX 8X18K 3W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	8943120000
Típus	WIDERSTANDSBOX 8X18K 3W
GTIN (EAN)	4032248752713
Qty.	1 Stück

WIDERSTANDSBOX 8X18K 3W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	100 mm	Magasság (coll)	3,937 inch
Szélesség	55,5 mm	Szélesség (coll)	2,185 inch
Hossz	125 mm	Hossz, inch	4,921 inch
Nettó tömeg	425 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40...70 °C	Ambient temperature	+70 °C
Üzemi hőmérséklet	-25...70		

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa	Húzórugós csatlakozás
--------------------	-----------------------

Szigetelések koordinálása (EN50178)

Szennyezés súlyossága	2
-----------------------	---

Csatlakozó mező

Csatlakozás típusa	Húzórugós csatlakozás	Csupaszolási hossz	7 mm
Rögzítési tartomány, max.	1 mm ²	Rögzítési tartomány, min.	0,08 mm ²

Bemenet

Ellenállás	8 x 3,6 kΩ 1 W
------------	----------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002024	ETIM 7.0	EC002024
ETIM 8.0	EC002024	ECLASS 10.0	27-26-01-90
ECLASS 11.0	27-26-01-90		

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--