

**WIDERSTANDSBOX 8X18K 3W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	<a href="#">8943120000</a>
Typ	WIDERSTANDSBOX 8X18K 3W
GTIN (EAN)	4032248752713
Förp.	1 Stück

## WIDERSTANDSBOX 8X18K 3W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	100 mm	Bygghöjd (tum)	3,937 inch
Bredd	55,5 mm	Byggbredd (tum)	2,185 inch
Längd	125 mm	Bygglängd (tum)	4,921 inch
Nettovikt	425 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-40...70 °C	Omgivningstemperatur	+70 °C
Drifttemperatur	-25...70		

## Anslutningsdata

Anslutningstyp	Fjäderanslutning
----------------	------------------

## Isolationskoordinater (EN50178)

Nedsmutningsgrad	2
------------------	---

## Anslutningsfält

Anslutningstyp	Fjäderanslutning	Avisoleringslängd	7 mm
Klämområde, max.	1 mm <sup>2</sup>	Klämområde, min.	0,08 mm <sup>2</sup>

## Ingång

Motstånd	8 x 3,6 kΩ 1 W
----------	----------------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002024	ETIM 7.0	EC002024
ETIM 8.0	EC002024	ECLASS 10.0	27-26-01-90
ECLASS 11.0	27-26-01-90		

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--