

**IE-TO-RJ45-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Розетка на монтажную рейку, исполнение: соединение RJ45 согласно IEC 60603-7-5 1

**Основные данные для заказа**

|                  |   |
|------------------|---|
| Исполнение       | Монтажная рейка - розетка, RJ45, Соединение, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Номер для заказа | <a href="#">8946920000</a>  |
| Тип              | IE-TO-RJ45-C  |
| GTIN (EAN)       | 4032248734801   |
| Кол.             | 10 Шт.  |
| Базовое изделие  | <a href="#">1962840000</a>  |

Дата создания 11 мая 2024 г. 20:04:45 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## IE-TO-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |        |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 52,1 g |
|-------------|--------|

## Температуры

|                     |                |           |                         |
|---------------------|----------------|-----------|-------------------------|
| Рабочая температура | -40 °C...70 °C | Влажность | 0...93 % отн. влажность |
|---------------------|----------------|-----------|-------------------------|

## Общие данные

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Соединение 1                           | RJ45   | Соединение 2                           | RJ45                                   |
| Компоновка                             | Соединение с переключаемым напряжением от модуля / муфты к монтажной рейке | Монтаж                                 | Соединение                             |
| Цветовой код                           | Светло-серый   | Ударопрочность согласно IEC 605 12-6-3 | 250 мс <sup>-2</sup>                   |
| Вибростойкость согласно IEC 605 12-6-4 | 50 мс <sup>-2</sup> синусообраз. (9...500 Гц)                              | Влажность                              | 0...93 % отн. влажность                |
| Основной материал корпуса              | PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957  | Категория                              | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Материал контакта                      | Пружинная сталь, Ni 1,2 мкм  | Поверхность контакта                   | AU ≥ 0,8 мкм                           |
| Вид монтажа                            | TS 35  | Экранирование                          | Да                                     |
| Вид защиты                             | IP20   | Циклы коммутации                       | 750 (RJ45)                             |

## Общие стандарты

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Вилочный разъем, стандарт | IEC 60603-7-5 1 |
|---------------------------|-----------------|

## Электрические свойства

|  |                               |  |                |
|--|-------------------------------|--|----------------|
| PoE / PoE+                                 | в соответствии с IEEE 802.3af | Допустимая токовая нагрузка при 50 °C    | 1 A            |
| Прочность изоляции                         | 500 MΩ                        | Сопротивление контакта                   | ≤ 20 mΩ        |
| Электрическая прочность, контакт / контакт | ≥ 1000 V AC/DC                | Электрическая прочность, контакт / экран | ≥ 1500 V AC/DC |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000313    | ETIM 7.0    | EC000313    |
| ETIM 8.0    | EC000313    | ETIM 9.0    | EC000313    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-03-20 | ECLASS 9.1  | 19-17-01-25 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-20 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-03-20 | ECLASS 13.0 | 27-44-03-20 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**IE-TO-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные****Загрузки**

|  |   |
|--|---|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">ISO/IEC and TIA/EIA DE</a><br><a href="#">ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link</a><br><a href="#">ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel</a><br><a href="#">ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel</a><br><a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a> |
| Технические данные                               | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Технические данные                               | <a href="#">Zuken E3.S</a>  |
| Пользовательская документация                    | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a><br><a href="#">Manual</a>  |
| Каталог  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |
| Брошюры  | <a href="#">MB FREECONCONTACT EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>   |


**IE-TO-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Габаритный чертеж**



**Чертеж**



IE-TO-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | ESG 9/11 K MC NE WS        | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4057440000</a> | ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 мм, PA 66, |
| GTIN (EAN)       | 4032248402731              | Цветовой код: белый, самоклеящийся                        |
| Кол.             | 200 Шт.                    |   |