

IE-TO-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bärskenutgångar, utförande koppling RJ45 enligt IEC
60603-7-51

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Montageskena-utgång RJ45, Koppling, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.	8946920000
Typ	IE-TO-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248734801
Förp.	10 Stück
Referensprodukt	1962840000

Skapandedatum den 9 maj 2024 10:00:13 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

IE-TO-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	52,1 g
-----------	--------

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Fuktighet	0...93 % rel. fuktighet
-----------------	----------------	-----------	-------------------------

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	RJ45
Uppbyggnad	Frånskiljbara potenti- alförbindelser från mo- dul/koppling till montages- kena.	Koppling	Koppling
Färgkod	ljusgrå	Hållfasthet mot stötar enligt IEC 60512-6-3	250 ms ⁻²
Hållfasthet mot vibration enligt IEC 60512-6-4	50 ms ⁻² sinusformad (9... 500 Hz)	Fuktighet	0...93 % rel. fuktighet
Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957	Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Kontaktmaterial	Fjäderstål, Ni 1,2 µm	Kontaktyta	Au ≥ 0,8 µm
Monteringstyp	TS 35	Avskärmning	Ja
Skyddsklass	IP20	Stickcykler	750 (RJ45)

Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 60603-7-51
-----------------	----------------

Elektriska egenskaper

Isolationshållfasthet	500 MΩ	Kontaktmotstånd	≤ 20 mΩ
Ledningsförmåga vid 50 °C	1 A	PoE / PoE+	motsvarande IEEE 802.3af
Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

IE-TO-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Nedladdningar**



Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	ISO/IEC and TIA/EIA DE ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel PROFINET Manufacturer's Declaration
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Teknikuppgifter	Zuken E3.S
Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-TO-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Profilritning****Ritning**

IE-TO-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1857440000	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 Stück	