

## PSSR 24VDC/3PH AC 20A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



- Terhelési áramkör: 3 fázis, 24 – 520 V AC / 20 A
- Használatra kész: felpattintás – csatlakoztatás – kész
- Kopásmentes, csendes kapcsolás
- Nagy kapacitás  $I^2t = 1500 \text{ A}^2\text{s}$  (10 ms) áramlökések kezeléséhez

## Általános rendelési adatok

Verzió	Tápellátó szilárdtest relé, Szilárdtest kontaktor, Névleges vezérlőfeszültség: 8...30 V DC / 10...30 V AC , Névleges kapcsolási feszültség: 24...520 V AC, Folytonos áram: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53), Csavaros csatlakozás
Rendelési szám	<a href="#">8952130000</a>
Típus	PSSR 24VDC/3PH AC 20A
GTIN (EAN)	4032248743254
Qty.	1 Stück
Szállítás állapota	<b>Ez a termék már nem kapható.</b>
Rendelkezésre álló egység	2024-02-23

A létrehozás dátuma 2024. május 13. 0:34:53 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## PSSR 24VDC/3PH AC 20A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	126,2 mm	Mélység (coll)	4,968 inch
Magasság	98 mm	Magasság (coll)	3,858 inch
Szélesség	89,6 mm	Szélesség (coll)	3,528 inch
Nettó tömeg	943 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...100 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...80
Páratartalom	40...85% (beltér), páralecsapódás nem megengedett		

## Meghibásodási valószínűség

MTTF	228 a
------	-------

## UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus)	E360862
---------------------------	---------

## vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség		Névleges vezérlőáram	15 mA at 8.5 V DC, 18 mA at 10 V AC/DC, 50 mA at 24 V AC/DC, 65 mA at 30 V AC/DC
	8...30 V DC / 10...30 V AC		
Névleges teljesítmény	0,1...2 W	Állapotjelző	Zöld világítódioda
Védőáramkör	RC-elem, Varisztor	Bemenő frekvencia	10 Hz

## Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség	Névleges áram	20 A @ 55 °C; 12 A (AC 53)
24...520 V AC		
Névleges kapcsolási áram	Terhelés kategória	AC 53: 3 x 12 kA
20 A, 55 °C-on	Impulzus terhelés, max. áram	300 A (10 ms), non- recurrent
Bekapcsolási áram	Bekapcsolási késleltetés	30 ms
550 A	Feszültségesés max. terhelésnél	1,4 V
Integrált terheléskorlátozás (I <sup>2</sup> t) <10 ms	Min. kapcsolási áram	5 mA
1 500 A <sup>2</sup> s	Védőáramkör, terhelés oldal	Varisztor, RC-elem
Kikapcsolási késleltetés	Kimenő feszültség frekvenciatartománya	50 / 60 Hz
30 ms		
Szivárgási áram	max. kapcsolási frekvencia (DC vezérlőfeszültség)	10 Hz
< 1 mA		
Rövidzárlatbiztos		
Nem		
Érintkező típusa		
3 Záróérintkező (Triak (nulla feszültségnél kapcsoló))		
max. kapcsolási frekvencia (AC vezérlőfeszültség)		
10 Hz		

## Általános adatok

Változat	3-fázisú, szerelt hűtővel	Sín	TS 35
Szín	fekete		

## PSSR 24VDC/3PH AC 20A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Szigetelések koordinálása

Szennyezés súlyossága	2	Túlfeszültség kategória	III
Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal	4 kV <sub>eff</sub>	Dielectric strength of load side - housing	3.3 kV <sub>eff</sub>
Lökőfeszültség	4 kV (1,2/50 µs)	Védelmi osztály	IP20

## A jóváhagyások / szabványok további részletei

Tanúsítvány száma (cURus) E360862

## csatlakozási adatok (vezérlő oldal)

Névleges csatlakozási rögzítési tartomány (vezérlő oldal)	1,5 mm <sup>2</sup>	Min. névleges csatlakozási rögzítési tartomány (vezérlő oldal)	0,75 mm <sup>2</sup>
Max. névleges csatlakozási rögzítési tartomány (vezérlő oldal)	2,5 mm <sup>2</sup>	Min. meghúzási nyomaték (vezérlő oldal)	1,2 Nm
Max. meghúzási nyomaték (vezérlő oldal)	2 Nm	Fej mérete (vezérlő oldal)	Gr. PZ2

## csatlakozási adatok (terhelés oldal)

Névleges csatlakozási rögzítési tartomány (terhelés oldal)	10 mm <sup>2</sup>	Min. névleges csatlakozási rögzítési tartomány (terhelés oldal)	1,5 mm <sup>2</sup>
Max. névleges csatlakozási rögzítési tartomány (terhelés oldal)	10 mm <sup>2</sup>	Min. meghúzási nyomaték (terhelés oldal)	2 Nm
Max. meghúzási nyomaték (terhelés oldal)	3 Nm	Fej mérete (terhelés oldal)	Gr. PZ2

## Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika Csavaros csatlakozás

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002055	ETIM 7.0	EC002055
ETIM 8.0	EC002055	ETIM 9.0	EC002055
ECLASS 9.0	27-37-10-14	ECLASS 9,1	27-37-10-14
ECLASS 10.0	27-37-10-14	ECLASS 11.0	27-37-10-14
ECLASS 12.0	27-37-10-14	ECLASS 13.0	27-37-10-14

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E360862

**PSSR 24VDC/3PH AC 20A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[Beipackzettel / Package Insert – multilingual](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok


## PSSR 24VDC/3PH AC 20A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok


### Kapcsolási rajz



### Graph




### Graph




DC terheléskorlátozási görbe

### Graph



DC terheléskorlátozási görbe

### Dimensional drawing



## PSSR 24VDC/3PH AC 20A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmüller.com

## Tartozékok

## SAK-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

Típus	MEW 35/1	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1805610000</a>	Végbak, fém, szürke, Sín: TS 35, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4032248287017	
Qty.	10 Stück	

## ESG 6/17



## Garantáltan hosszú élettartam: ESG

A több színben és formában kapható címkék erősen tapadó réteggel rendelkeznek, amely a lehető legjobb tapadást biztosítja az alatta lévő felülethez. A duplán laminált poliészternek köszönhetően az alapanyag nagyon vékony, ugyanakkor rendkívül nagy szakítószilárdságú.

## A MultiMark előnyei:

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

## Általános rendelési adatok

Típus	ESG 6/17 MM WS	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8005100000</a>	ESG, Készülékjelölők, 6 x 17 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118390728	
Qty.	3 000 Stück	

## PSSR 24VDC/3PH AC 20A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Lapos csavarhúzó



Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

Típus	SDS 0.5X3.0X80	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8749330000</a>	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3 mm, Kés hossza: 80 mm, Kés
GTIN (EAN)	4050118895551	vastagsága (A): 0.5 mm
Qty.	1 Stück	

## Pozidriv csillagfejű csavarhúzó



Csillagfejű csavarhúzó, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, kihajtó ISO 8764/1-PZ szerint, ChromTop hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

Típus	SDK PZ2 X 100	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8749450000</a>	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 100 mm, Kés vastagsága (A):
GTIN (EAN)	4050118895674	
Qty.	1 Stück	

## PSSR 24VDC/3PH AC 20A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## ESG 6/15

**Garantáltan hosszú élettartam: ESG**

A több színben és formában kapható címkék erősen tapadó réteggel rendelkeznek, amely a lehető legjobb tapadást biztosítja az alatta lévő felülethez. A duplán laminált poliészternek köszönhetően az alapanyag nagyon vékony, ugyanakkor rendkívül nagy szakítószilárdságú.

**A MultiMark előnyei:**

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

**Általános rendelési adatok**

Típus	ESG 6/15 MM WS	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8619940000</a>	ESG, Készülékjelölők, 6 x 15 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118626148	
Qty.	3 000 Stück	

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

**Általános rendelési adatok**

Típus	ESG 9/20 MC NE GE	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1766160000</a>	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: sárga, dugaszolható
GTIN (EAN)	4008190098360	
Qty.	200 Stück	
Típus	ESG 9/20 MC NE TK	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1866690000</a>	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: Türkiz, dugaszolható
GTIN (EAN)	4032248436965	
Qty.	200 Stück	
Típus	ESG 9/20 MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1609940000</a>	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható
GTIN (EAN)	4008190203528	
Qty.	200 Stück	