

IE-XR-RJ45/RJ45-2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Соединительный разъем IE со степенью защиты IP20
для медных и оптоволоконных проводов

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---|
| Исполнение | Встраиваемый разъем, Cat.6 _d / Class E _d (ISO/IEC 11801 2010), IP20 |
| Номер для заказа | 8952950000 |
| Тип | IE-XR-RJ45/RJ45-2 |
| GTIN (EAN) | 4032248744329 |
| Кол. | 24 Шт. |

Дата создания 20 мая 2024 г. 19:10:03 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-XR-RJ45/RJ45-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 21,333 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

Общие данные

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|--|
| Основной материал корпуса | Цинковое литье под давлением | Категория | Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010) |
| Экранирование | Контакт с экранированием 360° | Вид защиты | IP20 |
| Усилие вставки | ≤ 30 Н | Циклы коммутации | 750 |

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 60603-7-5

Электрические свойства

| | | | |
|--|-----------------------|--|----------------|
| PoE / PoE+ | согласно IEEE 802.3at | Допустимая токовая нагрузка при 50 °C | 1 A |
| Сопротивление контакта | ≤ 20 mΩ | Электрическая прочность, контакт / контакт | ≥ 1000 V AC/DC |
| Электрическая прочность, контакт / экран | ≥ 1500 V AC/DC | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001121 | ETIM 7.0 | EC001121 |
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 9.1 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 13.0 | 27-44-03-90 |

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

| | |
|-------------------------------|---|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Пользовательская документация | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN |


IE-XR-RJ45/RJ45-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Габаритный чертеж



Разрез узла в сборе

