

**IE-FSMZ2FY0002MST0ST0X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Sestavené IE kabely, optický propojovací kabel, jedno-  
vů, žlutý, ST konektor IP 20, obě strany

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Předem sestavený propojovací kabel, křížený, ST IP 20, ST IP 20, 9 µm, LSZH, 2 m
Objednací číslo	<a href="#">8961100000</a>
Typ	IE-FSMZ2FY0002MST0ST0X
GTIN (EAN)	4032248774654
Množství	1 ks

IE-FSMZ2FY0002MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Délka	2 m	Délka (v palcích)	78,74 inch
Čistá hmotnost	36 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...75 °C	Provozní teplota	-5 °C...75
Teplota instalace	-5 °C...50 °C		

## Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61754-2
---------------------	-------------

## Standardy

Standardní konektor	IEC 61754-2
---------------------	-------------

## Konektor, pravý

Zástrčka vpravo	ST, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
-----------------	---

## Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo	ST, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné
----------------	--

## Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Poloměr ohybu, min., jen jednou	30 mm	Poloměr ohybu, min., opakovaný	60 mm
---------------------------------	-------	--------------------------------	-------

## Struktura kabelu

Barva opláštění	Žlutá	Materiál pláště	LSZH
Primární plášť	245 µm	Průměr jádra	9 µm
Průměr pláště	3*6 mm	Rozvržení kabelu	ZIPCORD
Standardní označení	I-V(ZN)Y		

## Zástrčka

Zástrčka vlevo	ST, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné	Zástrčka vpravo	ST, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
----------------	--	-----------------	---

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000034	ETIM 7.0	EC000034
ETIM 8.0	EC000034	ETIM 9.0	EC000034
ECLASS 9.0	27-06-18-03	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-03	ECLASS 11.0	27-06-18-03
ECLASS 12.0	27-06-18-03	ECLASS 13.0	27-06-18-03

**IE-FSMZ2FY0002MST0ST0X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

**Osvědčení**

ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**

Uživatelská dokumentace

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

**IE-FSMZ2FY0002MST0ST0X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Detailní výkres



IE-FSMZ2FY0002MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## V0 materiál



SlimFix jsou značky na vodiče a kabely s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. Jsou vyrobeny z materiálu neobsahující halogeny a odpovídají třídě hořlavosti V0/V2. SlimFix je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.

**Výhody:**

- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V0/V2
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm<sup>2</sup>, je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	VT SF 5/21 MC NE WS V0	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6689470001</a>	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190872571	
Množství	160 ks	
Typ	VT SF 6/21 MC NE WS V0	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6730560001</a>	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190954611	
Množství	160 ks	