

M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Conductor flexible y sólido con aislamiento de PVC, teflón (PTFE) y silicona
- No daña el conductor gracias a la forma especial de la hoja
- Sin empalmes de conductores individuales
- Cuchillas de repuesto fáciles de colocar
- Todos los conectores para una caja
- Barras de guía en las cajas de cuchillas que facilitan la colocación del conductor en la herramienta

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
Código	9001280000
Tipo	M-D-STRIPAX
GTIN (EAN)	4008190011215
Cantidad	1 Pieza

M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	16 mm	Profundidad (pulgadas)	0,63 inch
Altura	135 mm	Altura (pulgadas)	5,315 inch
Anchura	82 mm	Anchura (pulgadas)	3,228 inch
Peso neto	122 g		

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para desaislar cables de sección máxima 1 mm ² aislados con PVC/silicona
--------------------------	---

Herramientas para desaislar

Diámetro del conductor, máx.	1,3 mm	Diámetro del conductor, mín.	0,3 mm
Longitud de desaislado, máx.	7 mm	Sección de conexión del conductor, máx.	1 mm ²
Sección de conexión del conductor, mín.	0,08 mm ²	Tipo de cable	conductor rígido y flexible con aislamiento PVC
Zona de desaislado AWG, máx.	18 AWG	Zona de desaislado AWG, mín.	28 AWG
Zona de desaislado, mín.	0,08 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Descargas

Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folletos	

M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso



M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Accesorios/piezas de repuesto



- Conductor flexible y sólido con aislamiento de PVC, teflón (PTFE) y silicona
- No daña el conductor gracias a la forma especial de la hoja
- Sin empalmes de conductores individuales
- Cuchillas de repuesto fáciles de colocar
- Todos los conectores para una caja
- Barras de guía en las cajas de cuchillas que facilitan la colocación del conductor en la herramienta

Datos generales para pedido

Tipo	MEHA KP GE M-D-SPX	Versión
Código	9003600000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190140274	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	MEHA KP SW M-D-SPX	Versión
Código	9003640000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190020507	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	MEHA KP WS M-D-SPX	Versión
Código	9006970000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4032248363711	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	MEHA KP RT M-D-SPX	Versión
Código	9003610000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190058272	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	MEHA KP GN M-D-SPX	Versión
Código	9003620000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190130527	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	MEHA KP BL M-D-SPX	Versión
Código	9003630000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190094256	
Cantidad	1 Pieza	