

**M-D-STRIPAX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Flexibel och massiv tråd med isolering av PVC, teflon (PTFE) och silikon
- Inga skador på tråden tack vare speciellt formade knivar
- Ingen uppsplitsning av enskilda ledare
- Enkelt utbytbara knivinsatser
- Samtliga insatser för en kapsling
- Styrstänger i knivkassetterna underlättar korrekt positionering av tråden i verktyget

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
Art.nr.	<a href="#">9001280000</a>
Typ	M-D-STRIPAX
GTIN (EAN)	4008190011215
Förp.	1 Stück

## M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	16 mm	Byggdjup (tum)	0,63 inch
Höjd	135 mm	Bygghöjd (tum)	5,315 inch
Bredd	82 mm	Byggbredd (tum)	3,228 inch
Nettovikt	122 g		

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Avisoleringsverktyg upp till 1 mm <sup>2</sup> för PVC/silikon
--------------------	---

## Avisoleringsverktyg

Avisoleringslängd, max.	7 mm	Avisoleringsområde AWG, max.	18 AWG
Avisoleringsområde AWG, min.	28 AWG	Avisoleringsområde, min.	0,08 mm <sup>2</sup>
Kabeltyp	fintrådiga o. massiva ledare med PVC-isolering	Ledardiameter max.	1,3 mm
Ledardiameter min.	0,3 mm	Ledardiameter, max.	1 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	0,08 mm <sup>2</sup>		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

## M-D-STRIPAX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Exempel på användning



## M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Tillbehör/reservdelar



- Flexibel och massiv tråd med isolering av PVC, teflon (PTFE) och silikon
- Inga skador på tråden tack vare speciellt formade knivar
- Ingen uppsplitsning av enskilda ledare
- Enkelt utbytbara knivinsatser
- Samtliga insatser för en kapsling
- Styrstänger i knivkassetterna underlättar korrekt positionering av tråden i verktyget

## Allmänna beställningsdata

Typ	MEHA KP WS M-D-SPX	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9006970000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4032248363711	
Förp.	1 Stück	
Typ	MEHA KP SW M-D-SPX	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9003640000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4008190020507	
Förp.	1 Stück	
Typ	MEHA KP GE M-D-SPX	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9003600000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4008190140274	
Förp.	1 Stück	
Typ	MEHA KP RT M-D-SPX	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9003610000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4008190058272	
Förp.	1 Stück	
Typ	MEHA KP GN M-D-SPX	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9003620000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4008190130527	
Förp.	1 Stück	
Typ	MEHA KP BL M-D-SPX	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9003630000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4008190094256	
Förp.	1 Stück	