

KT 8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils de coupe (KT 8 à KT 22) sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

Informations générales de commande

Version	Outils à couper, Coupe-câble manipulable d'une seule main
Référence	9002650000
Type	KT 8
GTIN (EAN)	4008190020163
Qté.	1 pièce(s)

KT 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	30 mm	Profondeur (pouces)	1,181 inch
Hauteur	65,5 mm	Hauteur (pouces)	2,579 inch
Largeur	185 mm	Largeur (pouces)	7,283 inch
Poids net	220 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil de découpe jusqu'à 8 mm de diamètre extérieur	Version	mécanique à une main
--------------------------	---	---------	----------------------

Outils à couper

Câble aluminium - multibrin, max. Ø	9 mm	Câble aluminium multibrin, max (mm²)	35 mm²
Câble aluminium multibrin, max. (AWG)	2 AWG	Câble cuivre - multibrin, max.	35 mm²
Câble cuivre - multibrin, max. (AWG)	2 AWG	Câble cuivre - rigide, max.	50 mm²
Câble cuivre - rigide, max. (AWG)	1 AWG	Câble cuivre - souple, max.	25 mm²
Câble cuivre - souple, max. (AWG)	4 AWG	Câble cuivre, max. Ø	9 mm
Câble en aluminium mono-filaire max. (mm²)	50 mm²	Câbles informatiques/téléphonique/de commande, max. Ø	8 mm

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Agréments

Agréments



Téléchargements


Agrément/Certificat/Document de conformité	Manufacturer's Declaration - Cable cutters
Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	


KT 8


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dessins

 max. 8 mm

 max. 16 mm²

 max. 16 mm²

 max. 16 mm²

suggested cross-section range/
Empfohlener Querschnittsbereich

Exemple d'utilisation

