

**КТ 8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Режущие инструменты для проводников наружным диаметром до 8, 12, 14 и 22 мм. Особая геометрия лезвия обеспечивает резку медных и алюминиевых проводников без пережата и с минимальным физическим усилием. Режущие инструменты (от КТ 8 до КТ 22) также поставляются с защитной изоляцией до 1000 В, прошедшей испытания VDE и GS, в соответствии со стандартом EN/ IEC 60900.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Режущий инструмент, Резак для резки одной рукой
Номер для заказа	<a href="#">9002650000</a>
Тип	КТ 8
GTIN (EAN)	4008190020163
Кол.	1 Шт.

## КТ 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	30 мм	Глубина (дюймов)	1,181 inch
Высота	65,5 мм	Высота (в дюймах)	2,579 inch
Ширина	185 мм	Ширина (в дюймах)	7,283 inch
Масса нетто	220 g		

## Технические данные

Исполнение	механическая, для управления одной рукой	Описание артикула	Инструмент для резки кабеля с наружным диаметром до 8 мм
------------	--	-------------------	--

## Режущие инструменты

Алюминиевый кабель многожильный, макс. (AWG)	2 AWG	Алюминиевый кабель многожильный, макс. (мм²)	35 mm²
Алюминиевый кабель многожильный, макс. диаметр	9 мм	Алюминиевый кабель одножильный, макс. (мм²)	50 mm²
Кабель для передачи данных//телефонии/контрольных сигналов, макс. Ø	8 мм	Медный кабель - гибкий, макс.	25 mm²
Медный кабель - гибкий, макс. (AWG)	4 AWG	Медный кабель - многожильный, макс.	35 mm²
Медный кабель - многожильный, макс. (AWG)	2 AWG	Медный кабель - одножильный, макс.	50 mm²
Медный кабель - одножильный, макс. (AWG)	1 AWG	Медный кабель, макс. диаметр	9 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Сертификаты

Сертификаты



## Загрузки


Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Cable cutters</a>
Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	


**КТ 8**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

 max. 8 mm

 max. 16 mm<sup>2</sup>

 max. 16 mm<sup>2</sup>

 max. 16 mm<sup>2</sup>

suggested cross-section range/  
Empfohlener Querschnittsbereich

## Пример использования

