

M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Conductor flexible y sólido con aislamiento de PVC, teflón (PTFE) y silicona
- No daña el conductor gracias a la forma especial de la hoja
- Sin empalmes de conductores individuales
- Cuchillas de repuesto fáciles de colocar
- Todos los conectores para una caja
- Barras de guía en las cajas de cuchillas que facilitan la colocación del conductor en la herramienta

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
Código	9003500000
Tipo	M-D-STRIPAX +6 MEHA
GTIN (EAN)	4008190107109
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 17 de mayo de 2024 6:47:01 CEST

M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	16 mm	Profundidad (pulgadas)	0,63 inch
Altura	135 mm	Altura (pulgadas)	5,315 inch
Anchura	82 mm	Anchura (pulgadas)	3,228 inch
Peso neto	106,38 g		

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para desaislar con 6 juegos de cuchillas
--------------------------	---

Herramientas para desaislar

Diámetro del conductor, máx.	1,3 mm	Diámetro del conductor, mín.	0,2 mm
Longitud de desaislado, máx.	7 mm	Sección de conexión del conductor, max.	0,82 mm ²
Sección de conexión del conductor, mín.	0,03 mm ²	Tipo de cable	Conductor con aislamiento especial
Zona de desaislado AWG, máx.	18 AWG	Zona de desaislado AWG, mín.	32 AWG

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Descargas

Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folleto	

M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso



M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Accesorios/piezas de repuesto



- Conductor flexible y sólido con aislamiento de PVC, teflón (PTFE) y silicona
- No daña el conductor gracias a la forma especial de la hoja
- Sin empalmes de conductores individuales
- Cuchillas de repuesto fáciles de colocar
- Todos los conectores para una caja
- Barras de guía en las cajas de cuchillas que facilitan la colocación del conductor en la herramienta

Datos generales para pedido

Tipo	MEHA KP GE M-D-SPX	Versión
Código	9003600000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190140274	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	MEHA KP SW M-D-SPX	Versión
Código	9003640000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190020507	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	MEHA KP WS M-D-SPX	Versión
Código	9006970000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4032248363711	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	MEHA KP RT M-D-SPX	Versión
Código	9003610000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190058272	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	MEHA KP GN M-D-SPX	Versión
Código	9003620000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190130527	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	MEHA KP BL M-D-SPX	Versión
Código	9003630000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190094256	
Cantidad	1 Pieza	