

**M-D-STRIPAX +6 MEHA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Fil souple ou rigide avec isolation PVC, Téflon (PTFE) et silicone
- Sans détérioration du fil grâce à la forme spéciale de la lame
- Pas de dispersion de fils individuels
- Couteaux pouvant être remplacés sans difficulté
- Tous les inserts pour un boîtier
- Les barres de guidage dans les cassettes de couteaux facilitent le positionnement correct du fil dans l'outil

**Informations générales de commande**

Version	Outils, Outil à dénuder et à couper
Référence	<a href="#">9003500000</a>
Type	M-D-STRIPAX +6 MEHA
GTIN (EAN)	4008190107109
Qté.	1 pièce(s)

## M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	16 mm	Profondeur (pouces)	0,63 inch
Hauteur	135 mm	Hauteur (pouces)	5,315 inch
Largeur	82 mm	Largeur (pouces)	3,228 inch
Poids net	106,38 g		

## Classifications

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Pince à dénuder avec 6 jeux de couteau
--------------------------	--

## Outil à dénuder

Diamètre du conducteur max.	1,3 mm	Diamètre du conducteur min.	0,2 mm
Longueur de dénudage, maximale	7 mm	Plage de dénudage AWG, max.	18 AWG
Plage de dénudage AWG, min.	32 AWG	Section de raccordement du conducteur, max.	0,82 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, min.	0,03 mm <sup>2</sup>	Type de câble	Conducteur avec isolant spécial

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

### M-D-STRIPAX +6 MEHA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Exemple d'utilisation



## M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Accessoires / pièces de rechange



- Fil souple ou rigide avec isolation PVC, Téflon (PTFE) et silicone
- Sans détérioration du fil grâce à la forme spéciale de la lame
- Pas de dispersion de fils individuels
- Couteaux pouvant être remplacés sans difficulté
- Tous les inserts pour un boîtier
- Les barres de guidage dans les cassettes de couteaux facilitent le positionnement correct du fil dans l'outil

## Informations générales de commande

Type	MEHA KP GN M-D-SPX	Version
Référence	<a href="#">9003620000</a>	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4008190130527	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	MEHA KP RT M-D-SPX	Version
Référence	<a href="#">9003610000</a>	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4008190058272	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	MEHA KP WS M-D-SPX	Version
Référence	<a href="#">9006970000</a>	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4032248363711	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	MEHA KP GE M-D-SPX	Version
Référence	<a href="#">9003600000</a>	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4008190140274	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	MEHA KP BL M-D-SPX	Version
Référence	<a href="#">9003630000</a>	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4008190094256	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	MEHA KP SW M-D-SPX	Version
Référence	<a href="#">9003640000</a>	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4008190020507	
Qté.	1 pièce(s)	