

**M-D-STRIPAX +6 MEHA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Przewody wielodrutowe lub lite z izolacją z PCW, teflonu (PTFE) oraz silikonu
- Bez uszkodzeń przewodu dzięki zastosowaniu ostrza o specjalnym kształcie
- Bez łączenia pojedynczych przewodów
- Możliwość łatwego wymieniania wkładek tnących
- Wszystkie wkładki pasują do jednej obudowy
- Pręty prowadzące w kasetach ostrzy ułatwiają prawidłowe umieszczanie przewodu w narzędziu

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia
Nr zam.	<a href="#">9003500000</a>
Typ	M-D-STRIPAX +6 MEHA
GTIN (EAN)	4008190107109
Ilość	1 Szt.

**M-D-STRIPAX +6 MEHA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	16 mm	Głębokość (cale)	0,63 inch
Wysokość	135 mm	Wysokość (cale)	5,315 inch
Szerokość	82 mm	Szerokość (cale)	3,228 inch
Masa netto	106,38 g		

**Dane techniczne**

Opis artykułu	narzędzie do zdejmowania izolacji z 6 kompletami noży
---------------	---

**Narzędzia do usuwania izolacji**

Maks. długość zdejmowania płaszcza	7 mm	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	0,82 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,03 mm <sup>2</sup>	Typ kabla	Przewód z izolacjami specjalnymi
Zakres zdejmowania izolacji AWG, maks.	18 AWG	Zakres zdejmowania izolacji AWG, min.	32 AWG
Średnica przewodu, maks.	1,3 mm	Średnica przewodu, min.	0,2 mm

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Pobieranie**

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	

**M-D-STRIPAX +6 MEHA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

**Przykład zastosowania**



## M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Akcesoria / części zamienne



- Przewody wielodrutowe lub lite z izolacją z PCW, teflonu (PTFE) oraz silikonu
- Bez uszkodzeń przewodu dzięki zastosowaniu ostrza o specjalnym kształcie
- Bez łączenia pojedynczych przewodów
- Możliwość łatwego wymieniania wkładek tnących
- Wszystkie wkładki pasują do jednej obudowy
- Pręty prowadzące w kasetach ostrzy ułatwiają prawidłowe umieszczanie przewodu w narzędziu

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MEHA KP RT M-D-SPX	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9003610000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4008190058272	
Ilość	1 Szt.	
Typ	MEHA KP GE M-D-SPX	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9003600000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4008190140274	
Ilość	1 Szt.	
Typ	MEHA KP WS M-D-SPX	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9006970000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4032248363711	
Ilość	1 Szt.	
Typ	MEHA KP GN M-D-SPX	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9003620000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4008190130527	
Ilość	1 Szt.	
Typ	MEHA KP BL M-D-SPX	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9003630000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4008190094256	
Ilość	1 Szt.	
Typ	MEHA KP SW M-D-SPX	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9003640000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4008190020507	
Ilość	1 Szt.	