

MEHA KP RT M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Rugalmas és tömör vezetékek PVC, teflon (PTFE) és szilikon szigeteléssel
- A speciális kialakítású késnek köszönhetően nem sérti meg a vezetőt
- Nem sodorja az egyeres vezetéket
- A vágókésbetétek egyszerűen cserélhetők
- Minden betét egy házba illeszthető

Általános rendelési adatok

Verzió	Tartozékok, Vágópenge készlet
Rendelési szám	9003610000
Típus	MEHA KP RT M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190058272
Qty.	1 Stück

MEHA KP RT M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	16 mm	Mélység (coll)	0,63 inch
Magasság	11,5 mm	Magasság (coll)	0,453 inch
Szélesség	26 mm	Szélesség (coll)	1,024 inch
Nettó tömeg	3,68 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Készlet Mini-Duro-Stripax-hoz AWG24-ig PTFE-hez
-----------------	---

Csupaszoló szerszámok

Csupaszolási hossz, max.	7 mm	Csupaszolási hossz, min.	3 mm
Kábeltípus	Vezeték speciális szigetelésekkel	Max. vezetékátmérő	0,5 mm
Min. vezetékátmérő	0,3 mm	Szín	piros

Besorolások

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9,1	21-04-48-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	