

MEHA KP BL M-D-SPX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Similaire à l'illustration**

- Fil souple ou rigide avec isolation PVC, Téflon (PTFE) et silicone
- Sans détérioration du fil grâce à la forme spéciale de la lame
- Pas de dispersion de fils individuels
- Couteaux pouvant être remplacés sans difficulté
- Tous les inserts pour un boîtier
- Les barres de guidage dans les cassettes de couteaux facilitent le positionnement correct du fil dans l'outil

Informations générales de commande

Version	Accessoires, Jeu de couteaux
Référence	9003630000
Type	MEHA KP BL M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190094256
Qté.	1 pièce(s)

MEHA KP BL M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	16 mm	Profondeur (pouces)	0,63 inch
Hauteur	11,5 mm	Hauteur (pouces)	0,453 inch
Largeur	26 mm	Largeur (pouces)	1,024 inch
Poids net	3,68 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-04-48-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Jeu de couteaux pour Mini-Duro-Stripax jusqu'à AWG20 pour PTFE
--------------------------	--

Outil à dénuder

Couleur	bleu	Diamètre du conducteur max.	0,92 mm
Diamètre du conducteur min.	0,88 mm	Longueur de dénudage, maximale	7 mm
Longueur de dénudage, minimale	3 mm	Type de câble	Conducteur avec isolant spécial

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	