

**МЕНА КР BL M-D-SPX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Подобно иллюстрации**

- Гибкие и одножильные провода с изоляцией из ПВХ, тефлона (ПТФЭ) и силикона
- Отсутствие повреждений проводников благодаря специальной форме лезвий
- Отсутствие срачивания отдельных проводов
- Вставные лезвия легко заменяемы
- Все вставки подходят к корпусу
- Направляющие пластины в кассетах с лезвиями облегчат правильное расположение провода в инструменте

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Аксессуар, Ножевой блок
Номер для заказа	<a href="#">9003630000</a>
Тип	МЕНА КР BL M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190094256
Кол.	1 Шт.

## МЕНА КР ВL M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	16 мм	Глубина (дюймов)	0,63 inch
Высота	11,5 мм	Высота (в дюймах)	0,453 inch
Ширина	26 мм	Ширина (в дюймах)	1,024 inch
Масса нетто	3,68 g		

## Технические данные

Описание артикула	Комплект ножей для Mini-Duro-Stripax до AWG20 для ПТФЭ
-------------------	--

## Инструменты для снятия изоляции

Диаметр провода, макс.	0,92 мм	Диаметр провода, мин.	0,88 мм
Длина зачистки, макс.	7 мм	Длина зачистки, мин.	3 мм
Тип кабеля	Провод со специальной изоляцией	Цветовой код	синий

## Классификации

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-04-48-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	