

**MEHA KP BL M-D-SPX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Bildliknande**

- Flexibel och massiv tråd med isolering av PVC, teflon (PTFE) och silikon
- Inga skador på tråden tack vare speciellt formade knivar
- Ingen uppsplitsning av enskilda ledare
- Enkelt utbytbara knivinsatser
- Samtliga insatser för en kapsling
- Styrstänger i knivkassetterna underlättar korrekt positionering av tråden i verktyget

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Tillbehör, Knivsats
Art.nr.	<a href="#">9003630000</a>
Typ	MEHA KP BL M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190094256
Förp.	1 Stück

## MEHA KP BL M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	16 mm	Byggdjup (tum)	0,63 inch
Höjd	11,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,453 inch
Bredd	26 mm	Byggbredd (tum)	1,024 inch
Nettovikt	3,68 g		

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Knivsats till Mini-Duro-Stripax till AWG20 för PTFE
--------------------	---

## Avisoleringsverktyg

Avisoleringslängd, max.	7 mm	Avisoleringslängd, min.	3 mm
Färgkod	blå	Kabeltyp	Ledare med specialisoleringsringar
Ledardiameter max.	0,92 mm	Ledardiameter min.	0,88 mm

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-04-48-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	