

MEHA KP SW M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



- Flexibel och massiv tråd med isolering av PVC, teflon (PTFE) och silikon
- Inga skador på tråden tack vare speciellt formade knivar
- Ingen uppsplitsning av enskilda ledare
- Enkelt utbytbara knivinsatser
- Samtliga insatser för en kapsling
- Styrstänger i knivkassetterna underlättar korrekt positionering av tråden i verktyget

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Tillbehör, Knivsats
Art.nr.	9003640000
Typ	MEHA KP SW M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190020507
Förp.	1 Stück

MEHA KP SW M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	16 mm	Byggdjup (tum)	0,63 inch
Höjd	11,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,453 inch
Bredd	26 mm	Byggbredd (tum)	1,024 inch
Nettovikt	3,68 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Knivsats till Mini-Duro-Stripax till AWG18 för PTFE
--------------------	---

Avisoleringsverktyg

Avisoleringslängd, max.	7 mm	Avisoleringslängd, min.	3 mm
Färgkod	svart	Kabeltyp	Ledare med specialisoleringsringar
Ledardiameter max.	1,21 mm	Ledardiameter min.	1 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-04-48-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	