

**M-D-STRIPAX LWL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- S průměrem vnitřního vodiče 1 mm
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů
Objednací číslo	<a href="#">9003750000</a>
Typ	M-D-STRIPAX LWL
GTIN (EAN)	4008190068042
Množství	1 ks

## M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	16 mm	Hloubka (v palcích)	0,63 inch
Výška	135 mm	Výška (v palcích)	5,315 inch
Šířka	82 mm	Šířka (v palcích)	3,228 inch
Čistá hmotnost	96,73 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k odizolování kabelů vláknové optiky
---------------	--

## Nástroje k odizolování

Barevný	Šedá	Délka odizolování, max.	7,5 mm
Max. průměr vodiče	1 mm	Typ kabelu	POF vodič s vnitřním vodičem 1 mm

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

**M-D-STRIPAX LWL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Příslušenství / náhradní díly**

- S průměrem vnitřního vodiče 1 mm
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	MEHA KP LWL M-D-SPX	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6003760000</a>	Příslušenství, Náhradní čepel
GTIN (EAN)	4008190055110	
Množství	1 ks	