

M-D-STRIPAX LWL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- 1 mm átmérőjű belső vezetékkel
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után

Általános rendelési adatok

Verzió	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
Rendelési szám	9003750000
Típus	M-D-STRIPAX LWL
GTIN (EAN)	4008190068042
Qty.	1 Stück

M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	16 mm	Mélység (coll)	0,63 inch
Magasság	135 mm	Magasság (coll)	5,315 inch
Szélesség	82 mm	Szélesség (coll)	3,228 inch
Nettó tömeg	96,73 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csupaszoló szerszám optikai kábelekhez
-----------------	---

Csupaszoló szerszámok

Csupaszolási hossz, max.	7,5 mm	Kábeltípus	POF-vezeték, 1 mm-es belső vezetővel
Max. vezetékátmérő	1 mm	Szín	szürke

Besorolások

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9,1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



- 1 mm átmérőjű belső vezetékkel
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után

Általános rendelési adatok

Típus	MEHA KP LWL M-D-SPX	Verzió
Rendelési szám	6003760000	Tartozékok, Pót vágókés
GTIN (EAN)	4008190055110	
Qty.	1 Stück	