

MEHA KP LWL M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



- 1 mm átmérőjű belső vezetékkel
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után

Általános rendelési adatok

Verzió	Tartozékok, Pót vágókés
Rendelési szám	9003760000
Típus	MEHA KP LWL M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190055110
Qty.	1 Stück

MEHA KP LWL M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	16 mm	Mélység (coll)	0,63 inch
Magasság	11,5 mm	Magasság (coll)	0,453 inch
Szélesség	26 mm	Szélesség (coll)	1,024 inch
Nettó tömeg	13 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Készlet LWL-Stripax-hoz
-----------------	-------------------------

Csupaszoló szerszámok

Max. vezetékátmérő	1 mm	Szín	szürke
--------------------	------	------	--------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9,1	21-04-48-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	