

MEHA KP LWL M-D-SPX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

- med innerledare från 1 mm ø
- Avisoleringslängd inställbar med anslag
- automatisk öppning av klämbackar efter utförd avisolering.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Tillbehör, Reservkniv
Art.nr.	9003760000
Typ	MEHA KP LWL M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190055110
Förp.	1 Stück

MEHA KP LWL M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	16 mm	Byggdjup (tum)	0,63 inch
Höjd	11,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,453 inch
Bredd	26 mm	Byggbredd (tum)	1,024 inch
Nettovikt	13 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Knivsats till LWL-Stripax
--------------------	---------------------------

Avisoleringsverktyg

Färgkod	grå	Ledardiameter max.	1 mm
---------	-----	--------------------	------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-04-48-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	