

**H4,0/15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pro vodiče od 0,25 do 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24–10)

pozinkovaná měď

rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1

- dodáváno volně v plastovém sáčku

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 15 mm, Ne
Objednací číslo	<a href="#">9004100000</a>
Typ	H4,0/15
GTIN (EAN)	4008190119003
Množství	500 ks
Balení	volné

H4,0/15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0,24 g
----------------	--------

## Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič bez plastové manžety	Verze	standard
---------------	---------------------------------------	-------	----------

## Kabelové koncovky

Délka odizolování	15 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	15 mm
L1 v mm	15 mm	Průměr objímky (D2)	4 mm
Průměr povrchu kontaktu (D1)	2,8 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 12
Průřez vodiče	4 mm <sup>2</sup>		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Technické údaje	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

**H4,0/15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

