

H25,0/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM) méretű
vezetékekhez
ónozott vörösréz
mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint
• műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva

Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, Standard, 25 mm, 25 mm, Nem
Rendelési szám	9004170000
Típus	H25,0/25
GTIN (EAN)	4008190021863
Qty.	250 Stück
Csomagolás	loose

H25,0/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	1,1 g
-------------	-------

Műszaki adatok

Változat	Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyaggyallér nélkül, (2)Wire-end ferrule
Standard		

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	25 mm	Gallér átmérője (D2)	9,5 mm
L1, mm	25 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 3
Vezeték-keresztmetszet	25 mm ²	Érintkező felület hossza (L2)	25 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	7,3 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

H25,0/25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**