

**H70,0/25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)För ledare på 10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvaniskt förtent

Måttolerans enligt DIN 46228 del 1

- Löst förpackade i plastpåse

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Ändhylsa, Standard, 25 mm, 25 mm, Nej
Art.nr.	<a href="#">9004230000</a>
Typ	H70,0/25
GTIN (EAN)	4008190150051
Förp.	50 Stück
Förpackning	lös

H70,0/25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	3,49 g
-----------	--------

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa utan plastkrage, (2)Wire-end ferrule	Utförande	Standard
--------------------	--	-----------	----------

## Ändhylsor

Avisoleringslängd	25 mm	Kontaktytans diameter (D1)	12,5 mm
Kontaktytans längd (L2)	25 mm	Kragdiameter (D2)	15 mm
L1 i mm	25 mm	Ledardiameter	70 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, AWG, max	AWG 2/0		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

**H70,0/25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**