

H70,0/32**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.comFör ledare på 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvaniskt förtent

Måttolerans enligt DIN 46228 del 1

- Löst förpackade i plastpåse

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Ändhylsa, Standard, 32 mm, 32 mm, Nej
Art.nr.	9004240000
Typ	H70,0/32
GTIN (EAN)	4008190131395
Förp.	50 Stück
Förpackning	lös

H70,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	4,6 g
-----------	-------

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa utan plastkrage, (2)Wire-end ferrule	Utförande	Standard
--------------------	--------------------------------------------------	-----------	----------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	32 mm	Kontaktytans diameter (D1)	12,5 mm
Kontaktytans längd (L2)	32 mm	Kragdiameter (D2)	15 mm
L1 i mm	32 mm	Ledardiameter	70 mm ²
Ledardiameter, AWG, max	AWG 2/0		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Teknikuppgifter	Zuken E3.S
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

H70,0/32**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar**