

## H0,75/14 W BD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér |
| Rendelési szám | <a href="#">9004290000</a>                |
| Típus          | H0,75/14 W BD                             |
| GTIN (EAN)     | 4008190006778                             |
| Qty.           | 500 Stück                                 |
| Csomagolás     | Reel packaged                             |

## H0,75/14 W BD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |
|-------------|---------|
| Nettó tömeg | 0,088 g |
|-------------|---------|

## Műszaki adatok

|          |          |                 |                           |
|----------|----------|-----------------|---------------------------|
| Változat | Standard | Árucikk leírása | Érvéghüvely-szalag, fehér |
|----------|----------|-----------------|---------------------------|

## Érvéghüvelyek

|  |         |                                 |                      |
|--|---------|---------------------------------|----------------------|
| Csupaszolási hossz                               | 10 mm   | Fém hüvely vastagsága (S1)      | 0,15 mm              |
| Gallér átmérője (D2)                             | 2,8 mm  | L1, mm                          | 14 mm                |
| Műanyag gallér vastagsága (S2)                   | 0,25 mm | Sínkód                          | Weidmueller          |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, max. | AWG 18  | Vezeték-keresztmetszet          | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Érintkező felület hossza (L2)                    | 8 mm    | Érintkező felület átmérője (D1) | 1,2 mm               |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9,1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| ROHS                      | Megfelel    |
| UL File Number Search     | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E499744     |

## Letöltések

|                    |  |
|--------------------|--|
| Engineering Data   | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Tervezési adatok   | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| User Documentation | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |
| Katalógusok        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Kiadványok         |  |

**H0,75/14 W BD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Rajz**