

H0,75/14 W BD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Sammanlänkade ändhylseremсор (50 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
Art.nr.	9004290000
Typ	H0,75/14 W BD
GTIN (EAN)	4008190006778
Förp.	500 Stück
Förpackning	Bandvara

H0,75/14 W BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	0,088 g
-----------	---------

Tekniska data

Artikelbeskrivning	sammanlänkade ändhyls- remsor, färg vit	Utförande	Standard
--------------------	--	-----------	----------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	10 mm	Kontaktytans diameter (D1)	1,2 mm
Kontaktytans längd (L2)	8 mm	Kragdiameter (D2)	2,8 mm
L1 i mm	14 mm	Ledardiameter	0,75 mm ²
Ledardiameter, AWG, max	AWG 18	Metallkapseltjocklek (S1)	0,15 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0,25 mm	färgkod	Weidmueller

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Teknikuppgifter	Zuken E3.S
Användardokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

H0,75/14 W BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Ritning

