


H0,5/14 ZH OR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Oranžová
Objednací číslo	9004440000
Typ	H0,5/14 ZH OR SV
GTIN (EAN)	4008190198473
Množství	500 ks
Balení	Velkoobjemové balení

Datum vytvoření 15. května 2024 20:15:45 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

H0,5/14 ZH OR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0,124 g

Technické údaje

Popis výrobku Dutinka na pár vodičů, oranžová Verze Dvojitá koncovka

Kabelové koncovky

Barevný kód	Weidmueller	Délka odizolování	11 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	8 mm	L1 v mm	14 mm
Průměr povrchu kontaktu (D1)	1,4 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 20
Průřez vodiče	0,5 mm ²	Tloušťka kovové objímky (S1)	0,15 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0,3 mm	Výška objímky (A)	5 mm
Šířka objímky (B)	3 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E499744

Soubory ke stažení

Technické údaje [CAD data – STEP](#)
Technické údaje [Zuken E3.S](#)
Uživatelská dokumentace [Technical information - EN](#)
[Technical information - DE](#)
Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)
Brožury

H0,5/14 ZH OR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Výkres**