

H4,0/22D ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, lker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, szürke
Rendelési szám	9004730000
Típus	H4,0/22D ZH GR SV
GTIN (EAN)	4008190161811
Qty.	100 Stück
Csomagolás	Multipack bag

H4,0/22D ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,54 g

Műszaki adatok

Változat	Iker-érvéghüvely	Árucikk leírása	Iker-érvéghüvely, szürke
----------	------------------	-----------------	--------------------------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	15 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,2 mm
Gallér magassága (A)	9 mm	Gallér szélesség (B)	5,2 mm
L1, mm	22 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,5 mm
Sínkód	DIN	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12
Vezeték-keresztmetszet	4 mm ²	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	3,5 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	Technical information - EN Technical information - DE
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

H4,0/22D ZH GR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Rajz**