

H4,0/22D ZH GR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- i multipack (5 x 100 st)
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 15 mm, 12 mm, grå |
| Art.nr. | 9004730000 |
| Typ | H4,0/22D ZH GR SV |
| GTIN (EAN) | 4008190161811 |
| Förp. | 100 Stück |
| Förpackning | Multipackpåse |

H4,0/22D ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 0,54 g |
|-----------|--------|

Tekniska data

| | | | |
|--------------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| Artikelbeskrivning | Dubbel-ändhylsa, färg grå | Utförande | Tvilling-ändhylsa |
|--------------------|---------------------------|-----------|-------------------|

Ändhylsor

| | | | |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|--------|
| Avisoleringslängd | 15 mm | Kontaktytans diameter (D1) | 3,5 mm |
| Kontaktytans längd (L2) | 12 mm | Kragbredd (B) | 5,2 mm |
| Kraghöjd | 9 mm | L1 i mm | 22 mm |
| Ledardiameter | 4 mm ² | Ledardiameter, AWG, max | AWG 12 |
| Metallkapseltjocklek (S1) | 0,2 mm | Tjocklek plastkrage (S2) | 0,5 mm |
| färgkod | DIN | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|------------------------|--------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E499744 |

Nedladdningar

| | |
|-----------------------|--|
| Teknikuppgifter Data | CAD data – STEP |
| Teknikuppgifter | Zuken E3.S |
| Användardokumentation | Technical information - EN Technical information - DE |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
| Broschyrer | |

H4,0/22D ZH GR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Ritning**