

H1,5/20D SW ZH SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, černá
Objednací číslo	9004750000
Typ	H1,5/20D SW ZH SV
GTIN (EAN)	4008190055431
Množství	500 ks
Balení	Velkoobjemové balení

Datum vytvoření 22. května 2024 12:10:28 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

H1,5/20D SW ZH SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0,2 g
----------------	-------

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na pár vodičů, černá	Verze	Dvojitá koncovka
---------------	------------------------------	-------	------------------

Kabelové koncovky

Barevný kód	DIN	Délka odizolování	15 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm	L1 v mm	20 mm
Průměr povrchu kontaktu (D1)	2,2 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 16
Průřez vodiče	1,5 mm ²	Tloušťka kovové objímky (S1)	0,15 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0,3 mm	Výška objímky (A)	6,5 mm
Šířka objímky (B)	3,6 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Uživatelská dokumentace	Technical information - EN Technical information - DE
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

H1,5/20D SW ZH SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Výkres**