

H0,75/16D ZH GR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Verzió	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 13 mm, 10 mm, szürke
Rendelési szám	9004770000
Típus	H0,75/16D ZH GR SV
GTIN (EAN)	4008190038816
Qty.	500 Stück
Csomagolás	Multipack bag

H0,75/16D ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,15 g

Műszaki adatok

Változat	Iker-érvéghüvely	Árucikk leírása	Iker-érvéghüvely, szürke
----------	------------------	-----------------	--------------------------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	13 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér magassága (A)	5,5 mm	Gallér szélesség (B)	3 mm
L1, mm	16 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,3 mm
Sínkód	DIN	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 18
Vezeték-keresztmetszet	0,75 mm ²	Érintkező felület hossza (L2)	10 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	1,7 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	Technical information - EN Technical information - DE
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

H0,75/16D ZH GR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Rajz**