


**H6,0/23 ZH SW SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 12 mm, černá
Objednávací číslo	<a href="#">9004930000</a>
Typ	H6,0/23 ZH SW SV
GTIN (EAN)	4008190482701
Množství	100 ks
Balení	Velkoobjemové balení

Datum vytvoření 15. května 2024 21:17:29 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## H6,0/23 ZH SW SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0,69 g

## Technické údaje

Popis výrobku Dutinka na pár vodičů, černá Verze Dvojitá koncovka

## Kabelové koncovky

Barevný kód	Weidmueller	Délka odizolování	20 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm	L1 v mm	23 mm
Průměr povrchu kontaktu (D1)	4,5 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 10
Průřez vodiče	6 mm <sup>2</sup>	Tloušťka kovové objímky (S1)	0,2 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0,5 mm	Výška objímky (A)	11,4 mm
Šířka objímky (B)	6,2 mm		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda  
UL File Number Search Web UL  
Č. osvědčení (cULus) E499744

## Soubory ke stažení

Technické údaje [CAD data – STEP](#)  
Technické údaje [Zuken E3.S](#)  
Uživatelská dokumentace [Technical information - EN](#)  
[Technical information - DE](#)  
Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)  
Brožury

**H6,0/23 ZH SW SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy****Výkres**