

STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kapaordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
Art.nr.	9005000000
Typ	STRIPAX
GTIN (EAN)	4008190072506
Förp.	1 Stück

STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0,866 inch
Höjd	99 mm	Bygghöjd (tum)	3,898 inch
Bredd	190 mm	Byggbredd (tum)	7,48 inch
Nettovikt	174,63 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Avisoleringsverktyg upp till 10 mm ²
--------------------	---

Avisoleringsverktyg

Avisoleringslängd, max.	25 mm	Avisoleringsområde AWG, max.	8 AWG
Avisoleringsområde AWG, min.	28 AWG	Avisoleringsområde, min.	0,08 mm ²
Kabeltyp	fintrådiga o. massiva ledare med PVC-isolering	Ledararea (klippförmåga)	6 mm ²
Ledardiameter, max.	10 mm ²	Ledardiameter, min.	0,08 mm ²

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Meddelande om produktändring	Technische Änderung für Abisolierwerkzeug Stripax Technical change to stripping tool Stripax
Användardokumentation	Manual Library and function block – BDAL Stripax all version
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Exempel på användning



STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör/reservdelar



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kapanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Typ	ERME 10 ² SPX 4	Artikelbeteckning
Art.nr.	1119030000	Tillbehör, Knivhållare
GTIN (EAN)	4032248948420	
Förp.	1 Stück	
Typ	ERTE BAGR AN KP SPX 4	Artikelbeteckning
Art.nr.	2905400000	Tillbehör, Utbyte av klämback
GTIN (EAN)	4099986551381	
Förp.	1 Stück	
Typ	ERTE KLBC SPX 10	Artikelbeteckning
Art.nr.	2571480000	Tillbehör, Utbyte av klämback
GTIN (EAN)	4050118582109	
Förp.	1 Stück	