


**H6,0/23T ZH GN SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Érvég hüvely, lker-érvég hüvely, 20 mm, 12 mm, zöld
Rendelési szám	<a href="#">9005160000</a>
Típus	H6,0/23T ZH GN SV
GTIN (EAN)	4008190482749
Qty.	100 Stück
Csomagolás	Multipack bag

## H6,0/23T ZH GN SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,69 g

## Műszaki adatok

Változat	Iker-érvéghüvely	Árucikk leírása	Iker-érvéghüvely, zöld
----------	------------------	-----------------	------------------------

## Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	20 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,2 mm
Gallér magassága (A)	11,4 mm	Gallér szélesség (B)	6,2 mm
L1, mm	23 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,5 mm
Sínkód	Telemechanique	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 10
Vezeték-keresztmetszet	6 mm <sup>2</sup>	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	4,5 mm		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">Zuken E3.S</a>
User Documentation	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**H6,0/23T ZH GN SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Rajz**