


H6,0/23T ZH GN SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- i multipack (5 x 100 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 20 mm, 12 mm, grön
Art.nr.	9005160000
Typ	H6,0/23T ZH GN SV
GTIN (EAN)	4008190482749
Förp.	100 Stück
Förpackning	Multipackpåse

H6,0/23T ZH GN SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	0,69 g
-----------	--------

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Dubbel-ändhylsa, färg grön	Utförande	Tvilling-ändhylsa
--------------------	----------------------------	-----------	-------------------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	20 mm	Kontaktytans diameter (D1)	4,5 mm
Kontaktytans längd (L2)	12 mm	Kragbredd (B)	6,2 mm
Kraghöjd	11,4 mm	L1 i mm	23 mm
Ledardiameter	6 mm ²	Ledardiameter, AWG, max	AWG 10
Metallkapseltjocklek (S1)	0,2 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0,5 mm
färgkod	Telemecanique		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Teknikuppgifter	Zuken E3.S
Användardokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

H6,0/23T ZH GN SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Ritning**