

**STRIPAX 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorer
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kappanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
Art.nr.	<a href="#">9005610000</a>
Typ	STRIPAX 16
GTIN (EAN)	4008190183875
Förp.	1 Stück

## STRIPAX 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0,866 inch
Höjd	99 mm	Bygghöjd (tum)	3,898 inch
Bredd	190 mm	Byggbredd (tum)	7,48 inch
Nettovikt	170,1 g		

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Avisoleringsverktyg upp till 16 mm <sup>2</sup>
--------------------	---

## Avisoleringsverktyg

Avisoleringslängd, max.	25 mm	Avisoleringsområde AWG, max.	6 AWG
Avisoleringsområde AWG, min.	10 AWG	Avisoleringsområde, min.	6 mm <sup>2</sup>
Kabeltyp	fintrådiga o. massiva ledare med PVC-isolering	Ledararea (klippförmåga)	6 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, max.	16 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	6 mm <sup>2</sup>

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Meddelande om produktändring	<a href="#">Technische Änderung für Abisolierwerkzeug Stripax</a> <a href="#">Technical change to stripping tool Stripax</a>
Användardokumentation	<a href="#">Manual</a> <a href="#">Library and function block – BDAL Stripax all version</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

**STRIPAX 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**



## STRIPAX 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Tillbehör/reservdelar



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläkt kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kapanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

## Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE KLBC SPX 16	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2571490000</a>	Tillbehör, Utbyte av klämback
GTIN (EAN)	4050118582116	
Förp.	1 Stück	
Typ	ERME 16² SPX 4	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1119040000</a>	Tillbehör, Knivhållare
GTIN (EAN)	4032248948437	
Förp.	1 Stück	