

## MESSERHALTER CST VARIO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Koaxiális kábelekhez és (árnyékolt) körprofilú adatátviteli kábelekhez, 2,5 és 8 mm átmérő között
- 1, 2 és 3 fokozatú csupaszolás egy művelettel

## Általános rendelési adatok

Verzió	Tartozékok, Vágópenge tartó
Rendelési szám	<a href="#">9005740000</a>
Típus	MESSERHALTER CST VARIO
GTIN (EAN)	4008190206277
Qty.	1 Stück

## MESSERHALTER CST VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	26 mm	Mélység (coll)	1,024 inch
Magasság	41 mm	Magasság (coll)	1,614 inch
Szélesség	32 mm	Szélesség (coll)	1,26 inch
Nettó tömeg	18,18 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Késtartó CST vario-hoz
-----------------	------------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	