

SWIFTY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kombinált vágó/csavarozó szerszám: Swifty® és Swifty®
készlet max. 1,5 mm² (tömör) és 2,5 mm² (flexibilis)
méretű vörösréz kábelek tiszta vágásához

Általános rendelési adatok

Verzió	Egykezes vágószerszám
Rendelési szám	9006020000
Típus	SWIFTY
GTIN (EAN)	4032248257409
Qty.	1 Stück

SWIFTY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	18 mm	Mélység (coll)	0,709 inch
Magasság	40 mm	Magasság (coll)	1,575 inch
Szélesség	35 mm	Szélesség (coll)	1,378 inch
Nettó tömeg	17,2 g		

Műszaki adatok

Változat	Egykezes mechanikus	Árucikk leírása	Vágóbetét Swifty-szethez
----------	---------------------	-----------------	--------------------------

Csavarozó szerszámok

Alak	Speciális szerszám
------	--------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9,1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Letöltések

User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	