

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Krimpovací kleště pro izolované konektory**

kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm², 6mm², Oválné krimpování, Dvojité krimpování
Objednací číslo	9006120000
Typ	CTI 6
GTIN (EAN)	4008190044527
Množství	1 ks
Náhradní díly	9007180000 1121010000

Datum vytvoření 17. května 2024 18:58:40 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9,842 inch
Čistá hmotnost	690,27 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k nalisování izolovaných konektorů 0,5–6 mm ²	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	--	-------	--------------------------------------

Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max.	6 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	0,5 mm ²
Průřez vodiče, max. AWG	AWG 10	Průřez vodiče, min. AWG	AWG 21
Type of contact	Insulated connector		

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpovací stanice	Číslo krimpovací stanice	1
	Průřez vodiče, min.	0,5 mm ²
	Průřez vodiče, max.	1,5 mm ²
	Průřez vodiče AWG, min.	20 AWG
	Průřez vodiče AWG, max.	16 AWG
	Barva krimpovací stanice	Červená barva
	Číslo krimpovací stanice	2
	Průřez vodiče, min.	1,5 mm ²
	Průřez vodiče, max.	2,5 mm ²
	Průřez vodiče AWG, min.	16 AWG
	Průřez vodiče AWG, max.	14 AWG
	Barva krimpovací stanice	Modrá
	Číslo krimpovací stanice	3
	Průřez vodiče, min.	4 mm ²
	Průřez vodiče, max.	6 mm ²
	Průřez vodiče AWG, min.	12 AWG
	Průřez vodiče AWG, max.	10 AWG
	Barva krimpovací stanice	Žlutá barva
Krimpování - typ/profil	Oválné krimpování, Dvojitě krimpování	
Průřez koncovek, max.	6 mm ²	
Průřez koncovek, min.	0,5 mm ²	

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Důležitá poznámka

Informace o produktu Nevhodné pro pevné vodiče. Izolace na kontaktu je kuželovitě zalisovaná.

Datum vytvoření 17. května 2024 18:58:40 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Manual
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy




CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Paralelní konektory



Izolovaný kabelový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem, kromě spojkového konektoru

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPLI/1,5-2,5	Verze
Objednací číslo	6491470000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301571	
Množství	100 ks	
Typ	VPLI/0,1-0,5	Verze
Objednací číslo	6491450000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301595	
Množství	100 ks	
Typ	VPLI/4,0-6,0	Verze
Objednací číslo	6491480000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301359	
Množství	100 ks	
Typ	VPLI/0,5-1,0	Verze
Objednací číslo	6491460000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301366	
Množství	100 ks	

Zásuvný rozvaděč



Izolovaný kabelový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem, kromě spojkového konektoru

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTVI/1,5-2,5	Verze
Objednací číslo	6491780000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301373	
Množství	100 ks	
Typ	VSTVI/0,5-1,0	Verze
Objednací číslo	6491770000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301465	
Množství	100 ks	

Příslušenství

Bifurkační objímky na kabelová oka




Izolované objímky větvených konektorů, z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIF 1,5T638 R	Verze
Objednací číslo	6200610000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0.5 mm² - 1.5
GTIN (EAN)	40322484 10453	mm², Červená
Množství	100 ks	
Typ	LIF 6T638 R	Verze
Objednací číslo	6200630000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm² - 6
GTIN (EAN)	40322484 10477	mm², Žlutá
Množství	100 ks	
Typ	LIF 2,5T638 R	Verze
Objednací číslo	6200620000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm² - 2.5
GTIN (EAN)	40322484 10460	mm², Modrá
Množství	100 ks	

Háčková kabelová oka



Použití izolovaných konektorů uživateli zaručuje trvalou a konzistentní kvalitu elektrických připojení. Navíc přináší výhody při instalaci.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HBT 2,5 - 3,0 BL	Verze
Objednací číslo	6312450000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118115130	mm², Modrá
Množství	100 ks	
Typ	HBT 1,5 - 4,6 RT	Verze
Objednací číslo	6233340000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0.5 mm² - 1.5
GTIN (EAN)	4050118210972	mm², Červená
Množství	100 ks	
Typ	HBT 6,0 - 4,6 GE	Verze
Objednací číslo	6216230000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm² - 6
GTIN (EAN)	4050118000337	mm², Žlutá
Množství	100 ks	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	HBT 1,5 - 3,0 RT	Verze
Objednávací číslo	6312440000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm² - 1,5 mm², Červená
GTIN (EAN)	4050118115055	
Množství	100 ks	
Typ	HBT 2,5 - 4,6 BL	Verze
Objednávací číslo	6233330000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm² - 2,5 mm², Modrá
GTIN (EAN)	4050118016901	
Množství	100 ks	
Typ	HOOKBLA 1,0-2,5 SW	Verze
Objednávací číslo	6036300000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm², 1 mm² - 2,5 mm², 16,75 mm
GTIN (EAN)	4032248175932	
Množství	100 ks	
Typ	HOOKBLA 0,25-1,5 SW	Verze
Objednávací číslo	6036290000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm², 0,25 mm² - 1,5 mm², 16,75 mm
GTIN (EAN)	4032248175925	
Množství	100 ks	
Typ	HBT 6,0 - 3,0 GE	Verze
Objednávací číslo	6312470000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm² - 6 mm², Žlutá
GTIN (EAN)	4050118114980	
Množství	100 ks	

Krimpovací kabelová oka



Izolovaný kabelový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem, kromě spojkového konektoru

Všeobecné objednávací údaje

Typ	KQI-M5/-6	Verze
Objednávací číslo	6492380000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118302219	
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M5/S/-1	Verze
Objednávací číslo	6492210000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302004	
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M4/S/-2,5	Verze
Objednávací číslo	6492280000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302141	
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M10/-2,5	Verze
Objednávací číslo	6492340000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302295	
Množství	100 ks	

Datum vytvoření 17. května 2024 18:58:40 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KQI-M3,5/-2,5	Verze
Objednáací číslo	6492270000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302134	
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M4/-6	Verze
Objednáací číslo	6492370000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302264	
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M2/-0,5	Verze
Objednáací číslo	6492090000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301892	
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M8/-6	Verze
Objednáací číslo	6492400000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302257	
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M6/-2,5	Verze
Objednáací číslo	6492320000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302417	
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M3/-2,5	Verze
Objednáací číslo	6492250000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302073	
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M4/-1	Verze
Objednáací číslo	6492200000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302301	
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M5/-0,5	Verze
Objednáací číslo	6492120000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302042	
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M5/S/2,5	Verze
Objednáací číslo	6492300000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302332	
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M5/-1	Verze
Objednáací číslo	6492220000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302110	
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M6/-1	Verze
Objednáací číslo	6492230000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302400	
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M2,5/-1	Verze
Objednáací číslo	6492150000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302028	
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M8/-2,5	Verze
Objednáací číslo	6492330000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302325	
Množství	100 ks	

Datum vytvoření 17. května 2024 18:58:40 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KQI-M3/-1	Verze
Objednáací číslo	6492170000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5
GTIN (EAN)	4050118302035	mm ² - 1 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M8/-1	Verze
Objednáací číslo	6492240000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5
GTIN (EAN)	4050118302066	mm ² - 1 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M6/-6	Verze
Objednáací číslo	6492390000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302509	- 6 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M10/-1	Verze
Objednáací číslo	6492130000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5
GTIN (EAN)	4050118302158	mm ² - 1 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M2/-1	Verze
Objednáací číslo	6492140000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5
GTIN (EAN)	4050118302127	mm ² - 1 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M4/S/-1	Verze
Objednáací číslo	6492190000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5
GTIN (EAN)	4050118302165	mm ² - 1 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M10/-6	Verze
Objednáací číslo	6492410000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302363	- 6 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M5/-2,5	Verze
Objednáací číslo	6492310000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5
GTIN (EAN)	4050118302271	mm ² - 2.5 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M3,5/-1	Verze
Objednáací číslo	6492180000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5
GTIN (EAN)	4050118302080	mm ² - 1 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M4/-0,5	Verze
Objednáací číslo	6492110000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0.5 mm ² , 0.1
GTIN (EAN)	4050118302103	mm ² - 0.5 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M4/-2,5	Verze
Objednáací číslo	6492290000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5
GTIN (EAN)	4050118302172	mm ² - 2.5 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M12/-2,5	Verze
Objednáací číslo	6492350000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5
GTIN (EAN)	4050118302059	mm ² - 2.5 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M12/-6	Verze
Objednáací číslo	6492420000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302189	- 6 mm ²
Množství	100 ks	

Datum vytvoření 17. května 2024 18:58:40 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KQI-M3/-0,5	Verze
Objednávací číslo	6492100000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm², 0,1
GTIN (EAN)	4050118302011	mm² - 0,5 mm²
Množství	100 ks	

Objímky na kulaté zástrčky



Plně izolované objímky kulatých konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednávací údaje

Typ	VRSHVI/4,0-6,0	Verze
Objednávací číslo	6492010000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm², 4 mm²
GTIN (EAN)	4050118301960	- 6 mm²
Množství	100 ks	
Typ	LID 2,5F5 RF	Verze
Objednávací číslo	6200710000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm² - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410552	mm², Modrá
Množství	100 ks	
Typ	VRSHVI/1,5-2,5	Verze
Objednávací číslo	6491990000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm², 1,5
GTIN (EAN)	4050118301878	mm² - 2,5 mm²
Množství	100 ks	
Typ	LID 1,5F4 RF	Verze
Objednávací číslo	6200700000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm² - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410545	mm², Červená
Množství	100 ks	
Typ	LID 6,0F5 RF	Verze
Objednávací číslo	6200720000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm² - 6
GTIN (EAN)	4032248410569	mm², Žlutá
Množství	100 ks	
Typ	VRSHV/0,5-1,0	Verze
Objednávací číslo	6491980000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm², 0,5
GTIN (EAN)	4050118301939	mm² - 1 mm²
Množství	100 ks	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Spojový konektor



Plně izolovaný spojkový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIB 6B26 VF	Verze
Objednací číslo	6200510000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
GTIN (EAN)	4032248410354	
Množství	100 ks	
Typ	VSTI/4,0-6,0	Verze
Objednací číslo	6491570000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301809	
Množství	100 ks	
Typ	LIB 2,5B25 VF	Verze
Objednací číslo	6200500000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
GTIN (EAN)	4032248410347	
Množství	100 ks	
Typ	VSTI/0,1-0,5	Verze
Objednací číslo	6491540000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301649	
Množství	100 ks	
Typ	VSTI/1,5-2,5	Verze
Objednací číslo	6491560000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301656	
Množství	100 ks	
Typ	LIB 1,5B25 VF	Verze
Objednací číslo	6200490000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
GTIN (EAN)	4032248410330	
Množství	100 ks	
Typ	VSTI/0,5-1,0	Verze
Objednací číslo	6491550000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301731	
Množství	100 ks	

Příslušenství

Kulatá zástrčka



Izolovaný kulatý konektor z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LID 1,5M4 R	Verze
Objednací číslo	6200670000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
GTIN (EAN)	4032248410514	
Množství	100 ks	
Typ	VRSTI/1,5-2,5	Verze
Objednací číslo	6492050000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301861	
Množství	100 ks	
Typ	VRSTI/4,0-6,0	Verze
Objednací číslo	6492060000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301885	
Množství	100 ks	
Typ	LID 6M5 R	Verze
Objednací číslo	6200690000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
GTIN (EAN)	4032248410538	
Množství	100 ks	
Typ	VRSTI/0,5-1,0	Verze
Objednací číslo	6492040000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301779	
Množství	100 ks	
Typ	LID 2,5M5 R	Verze
Objednací číslo	6200680000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
GTIN (EAN)	4032248410521	
Množství	100 ks	

Příslušenství

Vidlicová kabelová oka



Izolovaný konektor rozvětvených kabelů z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIS 2,5M3,5 V	Verze
Objednací číslo	6200360000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
GTIN (EAN)	40322484 10187	
Množství	100 ks	
Typ	KQIG-M4/S/-1	Verze
Objednací číslo	6492540000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302523	
Množství	100 ks	
Typ	KQIG-M8/-6	Verze
Objednací číslo	6491310000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301298	
Množství	100 ks	
Typ	LIS 6M10 V	Verze
Objednací číslo	6200450000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
GTIN (EAN)	40322484 10293	
Množství	50 ks	
Typ	KQIG-M3,5/-1	Verze
Objednací číslo	6492530000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302370	
Množství	100 ks	
Typ	LIS 2,5M6 V	Verze
Objednací číslo	6200390000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
GTIN (EAN)	40322484 10231	
Množství	100 ks	
Typ	LIS 6M8 V	Verze
Objednací číslo	6200440000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
GTIN (EAN)	40322484 10286	
Množství	50 ks	
Typ	KQIG-M3/-1	Verze
Objednací číslo	6492520000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302431	
Množství	100 ks	
Typ	KQIG-M6/-1	Verze
Objednací číslo	6492590000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302318	
Množství	100 ks	
Typ	KQIG-M4/S/-2,5	Verze
Objednací číslo	6492620000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302387	
Množství	100 ks	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	LIS 1,5M5 V	Verze
Objednávací číslo	6200320000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410149	mm ² , Červená
Množství	100 ks	
Typ	LIS 6M5 V	Verze
Objednávací číslo	6200420000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410262	mm ² , Žlutá
Množství	100 ks	
Typ	KQIG-M3,5/-2,5	Verze
Objednávací číslo	6492610000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5
GTIN (EAN)	4050118302097	mm ² - 2,5 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	KQIG-M4/-2,5	Verze
Objednávací číslo	6492630000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5
GTIN (EAN)	4050118302424	mm ² - 2,5 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	KQIG-M6/-6	Verze
Objednávací číslo	6491290000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² , 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301328	- 6 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	KQIG-M10/-6	Verze
Objednávací číslo	6491320000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301199	- 6 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	LIS 1,5M4 V	Verze
Objednávací číslo	6200310000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410132	mm ² , Červená
Množství	100 ks	
Typ	KQIG-M3/-2,5	Verze
Objednávací číslo	6492600000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5
GTIN (EAN)	4050118302202	mm ² - 2,5 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	LIS 1,5M6 V	Verze
Objednávací číslo	6200330000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410156	mm ² , Červená
Množství	100 ks	
Typ	LIS 1,5M3 V	Verze
Objednávací číslo	6200290000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410118	mm ² , Červená
Množství	100 ks	
Typ	KQIG-M4/-6	Verze
Objednávací číslo	6491270000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301342	- 6 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	KQIG-M6/-2,5	Verze
Objednávací číslo	6491260000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 1,5
GTIN (EAN)	4050118301182	mm ² - 2,5 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	LIS 2,5M5 V	Verze
Objednávací číslo	6200380000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410224	mm ² , Modrá
Množství	100 ks	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KQIG-M5/-6	Verze
Objednáací číslo	6491280000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² - 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301311	- 6 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	LIS 6M6 V	Verze
Objednáací číslo	6200430000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
GTIN (EAN)	4032248410279	
Množství	100 ks	
Typ	LIS 1,5M3,5 V	Verze
Objednáací číslo	6200300000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , Červená
GTIN (EAN)	4032248410125	
Množství	100 ks	
Typ	KQIG-M4/-1	Verze
Objednáací číslo	6492550000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302240	
Množství	100 ks	
Typ	LIS 2,5M4 V	Verze
Objednáací číslo	6200370000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , Modrá
GTIN (EAN)	4032248410194	
Množství	100 ks	
Typ	KQIG-M5/-2,5	Verze
Objednáací číslo	6492640000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302448	
Množství	100 ks	
Typ	KQIG-M5/-1	Verze
Objednáací číslo	6492580000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301793	
Množství	100 ks	
Typ	LIS 2,5M3 V	Verze
Objednáací číslo	6200350000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , Modrá
GTIN (EAN)	4032248410170	
Množství	100 ks	
Typ	LIS 6M4 V	Verze
Objednáací číslo	6200410000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
GTIN (EAN)	4032248410255	
Množství	100 ks	

Příslušenství

Kolíková kabelová oka



Izolovaný konektor samec z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSI/1,5-2,5	Verze
Objednací číslo	6491390000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5
GTIN (EAN)	4050118301458	mm ² - 2,5 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	LIP 6R14 V	Verze
Objednací číslo	6200480000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410323	mm ² , Žlutá
Množství	100 ks	
Typ	KSI/1,5-2,5	Verze
Objednací číslo	6491410000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5
GTIN (EAN)	4050118301632	mm ² - 2,5 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	KSI/0,1-0,5	Verze
Objednací číslo	6491370000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² , 0,1
GTIN (EAN)	4050118301625	mm ² - 0,5 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	KSI/0,5-1,0	Verze
Objednací číslo	6491380000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5
GTIN (EAN)	4050118301441	mm ² - 1 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	KSI/4,0-6,0	Verze
Objednací číslo	6491420000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118300994	- 6 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	LIP 1,5R12 V	Verze
Objednací číslo	6200460000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410309	mm ² , Červená
Množství	100 ks	
Typ	LIP 2,5R12 V	Verze
Objednací číslo	6200470000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410316	mm ² , Modrá
Množství	100 ks	

Příslušenství

Kruhová kabelová oka

Izolovaný kulatý konektor z PVC

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem



Všeobecné objednací údaje

Typ	LIR 2,5M10 V	Verze
Objednací číslo	6200210000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410033	
Množství	100 ks	
Typ	LIR 2,5M5 V	Verze
Objednací číslo	6200180000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409808	
Množství	100 ks	
Typ	LIR 2,5M4 V	Verze
Objednací číslo	6200170000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409792	
Množství	100 ks	
Typ	LIR 2,5M6 V	Verze
Objednací číslo	6200190000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410019	
Množství	100 ks	
Typ	LIR 1,5M6 V	Verze
Objednací číslo	6200110000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409730	
Množství	100 ks	
Typ	LIR 6M10 V	Verze
Objednací číslo	6200270000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410095	
Množství	100 ks	
Typ	LIR 1,5M3,5 V	Verze
Objednací číslo	6200080000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409846	
Množství	100 ks	
Typ	LIR 2,5M3 V	Verze
Objednací číslo	6200150000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409778	
Množství	100 ks	
Typ	LIR 1,5M4 V	Verze
Objednací číslo	6200090000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409853	
Množství	100 ks	
Typ	LIR 1,5M8 V	Verze
Objednací číslo	6200120000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409747	
Množství	100 ks	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	LIR 1,5M10 V	Verze
Objednávací číslo	6200200000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4064675073192	
Množství	100 ks	
Typ	LIR 2,5M3,5 V	Verze
Objednávací číslo	6200160000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409785	
Množství	100 ks	
Typ	LIR 6M6 V	Verze
Objednávací číslo	6200250000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410071	
Množství	100 ks	
Typ	LIR 6M4 V	Verze
Objednávací číslo	6200230000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410057	
Množství	100 ks	
Typ	LIR 1,5M3 V	Verze
Objednávací číslo	6200070000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409839	
Množství	100 ks	
Typ	LIR 2,5M8 V	Verze
Objednávací číslo	6200200000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410026	
Množství	100 ks	
Typ	LIR 6M5 V	Verze
Objednávací číslo	6200240000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410064	
Množství	100 ks	
Typ	LIR 1,5M5 V	Verze
Objednávací číslo	6200100000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409860	
Množství	100 ks	
Typ	LIR 6M8 V	Verze
Objednávací číslo	6200260000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410088	
Množství	100 ks	

Příslušenství

Konektor na kabelová oka



Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	FSKI/1,5-2,5/638	Verze
Objednací číslo	6491830000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301830	
Množství	100 ks	
Typ	FSKI/0,5-1,0/638	Verze
Objednací číslo	6491820000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301670	
Množství	100 ks	
Typ	LIF 1,5M638 R	Verze
Objednací číslo	6200580000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
GTIN (EAN)	4032248410422	
Množství	100 ks	
Typ	LIF 2,5M638 R	Verze
Objednací číslo	6200590000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
GTIN (EAN)	4032248410439	
Množství	100 ks	
Typ	FSKI/0,5-1,0/288	Verze
Objednací číslo	6491790000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301540	
Množství	100 ks	
Typ	FSKI/4,0-6,0/638	Verze
Objednací číslo	6491840000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301823	
Množství	100 ks	
Typ	FSKI/0,5-1,0/488	Verze
Objednací číslo	6491810000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301380	
Množství	100 ks	
Typ	LIF 6M638 R	Verze
Objednací číslo	6200600000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
GTIN (EAN)	4032248410446	
Množství	100 ks	
Typ	FSKI/1,5-2,5/488	Verze
Objednací číslo	6491850000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301687	
Množství	100 ks	

Příslušenství

Objímky na kabelová oka



Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	VFSKHI/0,5-1,0/488	Verze
Objednací číslo	6491670000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5
GTIN (EAN)	4050118301502	mm ² - 1 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/488	Verze
Objednací číslo	6491710000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5
GTIN (EAN)	4050118301663	mm ² - 2.5 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	VFSKHI/0,1-0,5/285	Verze
Objednací číslo	6491620000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0.5 mm ² , 0.1
GTIN (EAN)	4050118301526	mm ² - 0.5 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/288	Verze
Objednací číslo	6491650000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5
GTIN (EAN)	4050118301519	mm ² - 1 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	LIF 2,5F488 R	Verze
Objednací číslo	6200550000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm ² , 1.5
GTIN (EAN)	4032248410392	mm ² - 2.5 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/285	Verze
Objednací číslo	6491730000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5
GTIN (EAN)	4050118301700	mm ² - 2.5 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	LIF 2,5F638 R	Verze
Objednací číslo	6200560000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5
GTIN (EAN)	4032248410408	mm ² - 2.5 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	LIF 1,5F288 R	Verze
Objednací číslo	6200520000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm ² , 0.5
GTIN (EAN)	4032248410361	mm ² - 1.5 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	VFSKHI/0,1-0,5/288	Verze
Objednací číslo	6491630000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0.5 mm ² , 0.1
GTIN (EAN)	4050118301489	mm ² - 0.5 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/288	Verze
Objednací číslo	6491740000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5
GTIN (EAN)	4050118301472	mm ² - 2.5 mm ²
Množství	100 ks	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	VFSKHI/1,5-2,5/485	Verze
Objednáací číslo	6491690000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301717	
Množství	100 ks	
Typ	VFSKHI/4,0-6,0/638	Verze
Objednáací číslo	6491750000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301816	
Množství	100 ks	
Typ	LIF 1,5F488 R	Verze
Objednáací číslo	6200530000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410378	
Množství	100 ks	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/485	Verze
Objednáací číslo	6491660000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301410	
Množství	100 ks	
Typ	LIF 1,5F638 R	Verze
Objednáací číslo	6200540000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410385	
Množství	100 ks	
Typ	LIF 6F638 R	Verze
Objednáací číslo	6200570000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410415	
Množství	100 ks	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/285	Verze
Objednáací číslo	6491640000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301557	
Množství	100 ks	
Typ	VFSKHI/4,0-6,0/9512	Verze
Objednáací číslo	6491760000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301588	
Množství	100 ks	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/638	Verze
Objednáací číslo	6491720000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301564	
Množství	100 ks	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/638	Verze
Objednáací číslo	6491680000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301618	
Množství	100 ks	

Příslušenství

Objímky kabelových ok, plně izolované



Plně izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	VFSKHV/0,5-1,0/288	Verze
Objednací číslo	6491870000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5
GTIN (EAN)	4050118301908	mm ² - 1 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/488	Verze
Objednací číslo	6491890000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5
GTIN (EAN)	4050118301786	mm ² - 1 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/485	Verze
Objednací číslo	6491880000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5
GTIN (EAN)	4050118301748	mm ² - 1 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	VFSKHV/4,0-6,0/638	Verze
Objednací číslo	6491950000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301946	- 6 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/638	Verze
Objednací číslo	6491940000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5
GTIN (EAN)	4050118301922	mm ² - 2,5 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	LIF 2,5F638 RF	Verze
Objednací číslo	6200650000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410491	mm ² , Modrá
Množství	100 ks	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/285	Verze
Objednací číslo	6491860000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5
GTIN (EAN)	4050118301915	mm ² - 1 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	LIF 1,5F638 RF	Verze
Objednací číslo	6200640000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410484	mm ² , Červená
Množství	100 ks	
Typ	LIF 6F638 RF	Verze
Objednací číslo	6200660000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410507	mm ² , Žlutá
Množství	100 ks	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/485	Verze
Objednací číslo	6491920000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5
GTIN (EAN)	4050118301694	mm ² - 2,5 mm ²
Množství	100 ks	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	VFSKHV/1,5-2,5/488	Verze
Objednáací číslo	6491930000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm², 1,5
GTIN (EAN)	4050118301762	mm² - 2,5 mm²
Množství	100 ks	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/638	Verze
Objednáací číslo	6491910000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm², 0,5
GTIN (EAN)	4050118301847	mm² - 1 mm²
Množství	100 ks	

Objímky kulatých konektorů, plně izolované



Izolovaný kabelový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem, kromě spojkového konektoru

Všeobecné objednáací údaje

Typ	VRSHVI/0,5-1,0	Verze
Objednáací číslo	6492020000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm², 0,5
GTIN (EAN)	4050118301984	mm² - 1 mm²
Množství	100 ks	
Typ	VRSHVI/1,5-2,5	Verze
Objednáací číslo	6492030000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm², 1,5
GTIN (EAN)	4050118301854	mm² - 2,5 mm²
Množství	100 ks	


CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Náhradní díly

Příslušenství / náhradní díly



Krimpovací kleště pro izolované konektory

kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE ES CTI 6	Verze
Objednací číslo	6007180000	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4008190262136	
Množství	1 ks	

Náhradní díly



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE GRIFFE CTO	Verze
Objednací číslo	6121010000	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4032248902118	
Množství	1 ks	